



Horno de Ignición NCAT, hasta 4000gr, T operacion 800°C, Camara 350x440x330mm

Código: B-01-94-0002

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Horno de ignición para determinación de contenido de asfalto. Incluye balanza electrónica interna de 10 kg y pantalla táctil para monitoreo en tiempo real.

Características

- **Fácil de usar:** Utiliza un microcontrolador y una balanza electrónica de alta precisión.
- **Detección precisa:** Punto final exacto según el factor de calibración preestablecido.
- **Calentamiento rápido:** Nueva estructura de horno que reduce el tiempo de prueba.
- **Cumplimiento:** Referencia a las normas ASTM D6307-98 y AASHTO T308-99.

Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Dimensiones de la cámara	350 x 440 x 330 mm (Ancho x Profundidad x Alto)
Fuente de alimentación	380V (±10V) 50Hz; amperaje ≤20A
Capacidad de la balanza	10 kg, valor de división: 0.1 g
Temperatura operativa de la cámara	Hasta 800°C
Capacidad de muestra	Hasta 4000 g
Peso recomendado de la muestra	1000 ~ 1500 g
Precisión de prueba de contenido de asfalto	0.01%
Unidad de Microcontrolador	El panel de control está instalado en la parte frontal del equipo. El operador puede configurar los parámetros de prueba presionando los botones y procesar la prueba. Durante la prueba, el monitor muestra los datos y parámetros en tiempo real. Al finalizar, el sistema genera automáticamente el documento de resultados que será impreso por la impresora.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)