




Aparato Gillmore

Código: H-3150

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: [ASTM C266](#) , AASHTO T154

Se utiliza para determinar los tiempos de fraguado inicial y final del cemento Portland, el cemento para mampostería, la cal hidratada hidráulica y ciertos morteros. Consta de dos agujas de acero inoxidable con puntas planas cilíndricas de 4,8 mm (0,0375"). Una tiene un diámetro de 2,12 mm (1/12") y un peso de 113,4 g (1/4 lb) para el fraguado inicial. La segunda tiene un diámetro de 1,06 mm (1/24") y un peso de 453,6 g (1 lb) para el fraguado final.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
--------------------	------------------	-------------

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-3150	Aparato Gillmore H-3150

Repuestos publicados

4 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
--------------------	------------------	-------------

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-3154	Placa de desbaste H-3154
	H-3151	Aguja H-3151 de 1/24" (1,06 mm) con peso

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-3152	Aguja H-3152 , 1/12" (2,12 mm) con peso
	H-3152.4	Aguja Gillmore H-3152.4 , 0,050" de diámetro.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)