

Molde de prisma, doble de 1 "X 1" X 10", acero inoxidable

Código: N/D

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: [ASTM C1260](#) , [ASTM C151](#) , [ASTM C157](#) , [ASTM C227](#) , [ASTM C342](#) , [ASTM C441](#) , [ASTM C452](#) , [ASTM C490](#) , [ASTM C596](#)

Diseñados para producir barras de prueba prismáticas con una longitud de calibre efectiva de 10". Los moldes cuentan con tabiques, base y placas terminales extraíbles. La longitud de calibre efectiva se mide desde el extremo interior de los pernos. Los moldes producen probetas prismáticas de cemento de 11,25". Incluyendo los pernos, la longitud exterior a exterior de la probeta es de 11,625".

Aplicación: Expansión en autoclave del cemento Portland; cambio de longitud del mortero y el hormigón; reactividad alcalina potencial de las combinaciones cemento/agregado; cambio lineal de los cementos de magnesio y oxiclورو; cambio de volumen de la pasta de cemento.

H-3252: 25 x 25 x 254 mm (1" x 1" x 10"), molde único, acero laminado en frío

H-3253: 25 x 25 x 254 mm (1" x 1" x 10"), 2 moldes, acero laminado en frío

H-3253S: 25 x 25 x 254 mm (1" x 1" x 10"), molde doble, acero inoxidable

H-3255S: 25 x 25 x 127 mm (1" x 1" x 5"), molde doble, acero inoxidable

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

4 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
--------------------	------------------	-------------

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-3252	Molde prismático de cemento H-3252 , 25 x 25 x 254 mm (1" x 1" x 10"), 1 unidad
	H-3253	Molde prismático de cemento H-3253 , 25 x 25 x 254 mm (1" x 1" x 10"), 2 moldes

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-3253S	Molde prismático de cemento H-3253S , acero inoxidable — 25 x 25 x 254 mm (1" x 1" x 10"), 2 moldes
	H-3255S	Molde prismático de cemento H-3255S , acero inoxidable — 25 x 25 x 127 mm (1" x 1" x 5"), 2 moldes

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)