



Matraz de gravedad específica (Chapman)

Código: H-3460

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: [ASTM C70](#) , AASHTO T142

El matraz Chapman tiene una base ancha y dos bulbos, y se utiliza para determinar el contenido de humedad en agregados finos mediante el método de desplazamiento en agua. También se puede usar para ajustar la masa del agregado según su contenido de humedad y para determinar la contribución de la humedad superficial al agua de mezcla en el hormigón de cemento Portland. Está graduado a intervalos de 200 ml entre los bulbos y de 375 ml a 450 ml en divisiones de 1 ml en el cuello.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-3460	Matraz de gravedad específica H-3460 (Chapman)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)