



Aparato de retención de agua

Código: H-3630A

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: [ASTM C110](#) , [ASTM C1506](#)

El aparato se utiliza en ensayos de especificación de cemento para mampostería y en ensayos físicos de cal viva y cal hidratada. Estos ensayos incluyen: ASTM D1506, ASTM C110 y ASTM C207. Este método de ensayo permite determinar la capacidad de los morteros y revoques para retener agua bajo succión. Los resultados del ensayo pueden utilizarse para verificar el cumplimiento de las especificaciones. Los resultados obtenidos con este método de ensayo permiten comparar la capacidad relativa de los morteros y revoques para retener agua bajo succión.

A diferencia de los modelos anteriores, esta unidad incorpora un regulador de vacío y un sistema de manómetro en lugar del antiguo manómetro de mercurio y la columna de alivio. La unidad completa consta de una bomba de aspiración, un regulador de vacío, un manómetro de vacío, una llave de tres vías, un matraz, una junta de goma, un embudo de latón, una cápsula de latón perforada, papel de filtro y un soporte de madera dura.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-3630A	Aparato de retención de agua H-3630A

Repuestos publicados

5 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-3630.3	Embudo para aparato de retención de agua
Sin imagen verificada	H-3630.4	Llave de paso para aparato de retención de agua
Sin imagen verificada	H-3630.18	Junta de goma para aparato de retención de agua

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-3630.21	Papel de filtro, 15 cm para aparato de retención de agua
Sin imagen verificada	H-3631	Plato de latón perforado para aparato de retención de agua

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)