



## Microdivisor, 16 canales, 1/8" de ancho, con puerta de corte

**Código:** H-3971C

**Marca:** HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

Este microfiltro divisor está diseñado para reducir material a granel a una muestra representativa y práctica para análisis de laboratorio. Una tolva con compuerta de control manual recibe el material a dividir. Al abrir la compuerta, el material fluye a través de una serie de conductos divididos equitativamente, enviando el 50 % de la muestra a la bandeja izquierda y el 50 % a la bandeja derecha. Estos divisores constan de una tolva de acero inoxidable con compuerta de flujo de accionamiento manual, un banco de riffles de acero inoxidable y aluminio anodizado, y un bastidor de acero inoxidable con patas de soporte. Se incluyen dos bandejas Hy-Back (en forma de L con muescas) de acero inoxidable .

Conductos: 16 (0,125" (3 mm)

Tamaño de la tolva: 4,5" x 4,5" (114 x 114 mm)

Volumen de la tolva:

Bandejas: 2

Capacidad de bandejas:

## Componentes y Accesorios

## Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

## Configuración publicada

| Imagen referencial    | Código proveedor | Descripción                                         |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Sin imagen verificada | H-3971C          | Micro Riffle Splitter, 16 tolvas de 0,125" (3,2 mm) |

## Repuestos publicados

| Imagen referencial | Código proveedor | Descripción                             |
|--------------------|------------------|-----------------------------------------|
| Sin imagen         | H-3972           | Bandeja de repuesto H-3972 para H-3971C |

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)