



Trituradora de suelo, 220V 50Hz.

Código: N/D

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: [ASTM D5102](#) , [ASTM D558](#) , [ASTM D698](#) , [ASTM D1557](#)

Los molinillos de suelo son herramientas de laboratorio que se utilizan eficazmente para reducir aglomeraciones de tierra compactada a granos individuales con resultados repetibles. El uso de molinillos de suelo ahorra tiempo y dinero en comparación con el uso de mortero y mano de mortero.

Su funcionamiento es sencillo: basta con cargar la tolva, poner en marcha el molinillo y usar la compuerta para controlar la alimentación manual. El molinillo de suelos de Humboldt prepara las muestras con el tamaño de partícula deseado y resultados precisos. La unidad incluye una placa perforada de acero inoxidable n.º 10 y muele muestras de medio litro en tan solo 15 segundos.

Esta unidad de sobremesa prepara muestras de suelo con el tamaño de partícula deseado para obtener resultados de prueba precisos y repetibles. Muele una muestra de medio litro en 15 segundos. Fabricada en acero inoxidable.

El motor de accionamiento directo y el dispositivo de molienda están montados sobre un robusto soporte de trípode, con un interruptor en línea para controlar el funcionamiento del motor.

Los molinos de tierra Humboldt están disponibles en configuraciones de 120 V 60 Hz y 220 V 50 Hz.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

2 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-4199	Molino de tierra H-4199 , 120 V 60 Hz
Sin imagen verificada	H-4199.5F	Molino de tierra H-4199.5F , 220 V 50 Hz

Accesorios compatibles

4 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-4199.A	Placa perforada de acero inoxidable n.º 4
	H-4199.B	N.º 10 Placa perforada de acero inoxidable

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-4199.C	N.º 35 Placa perforada de acero inoxidable
	H-4199.D	Placa de acero inoxidable perforada H-4199.D de 2 mm

Repuestos publicados

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
--------------------	------------------	-------------

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-4199.7	Conjunto de batidor H-4199.7

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)