



Penetrometro de bolsillo

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Imagen	Código	Descripción
	H-4200	Penetrómetro de bolsillo Humboldt (diseño de manómetro para neumáticos), 0-4,5 ton/ft2
	H-4200M	Penetrómetro de bolsillo Humboldt, métrico (diseño de manómetro para neumáticos), 0-45 ton/m2

H-4200 Soil-Penetrometer

PDF • Proveedor

H-4200M Soil-Penetrometer

PDF • Proveedor

Componentes y Accesorios

Accesorios publicados

Imagen	Código	Descripción
	H-4200F	Penetrómetro, pie adaptador para suelo de baja resistencia (diseño de manómetro de neumáticos)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)