



nan

Código: N/D

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: [ASTM D3282](#) , [ASTM D422](#) , [ASTM C88](#) , ASTM D7928 , AASHTO T88

Los hidrómetros de suelo miden la distribución del tamaño de las partículas del suelo analizando los sólidos en suspensión en cilindros de sedimentación.

Hidrómetro de suelo A— H-4241:

El vástago y el bulbo, simétricos y sin costuras, mantienen el mismo diámetro. El contrapeso de una sola pieza se fija a la parte inferior del cuerpo. La precisión de calibración garantizada elimina los errores debidos a la dilución variable. El H-4241 utiliza la escala ASTM 152 H, graduada para medir en gramos por litro (g/L) de suspensión, con un rango de -5 a +60 g/L en divisiones de 1 g/L a 20 °C (68 °F). Longitud total: 280 mm (11").

Hidrómetro de suelo B—H-4242:

El vástago y el bulbo, simétricos y sin costuras, no varían en diámetro. El contrapeso de una sola pieza está fijado a la parte inferior del cuerpo. La precisión de calibración garantizada elimina los errores debidos a la dilución variable. El H-4242 utiliza la escala ASTM 151 H, graduada para leer la gravedad específica con un rango de 0,995 a 1,038 en divisiones de 0,001 a 20 °C (68 °F). Longitud total: 280 mm (11"). Longitud total: 280 mm (11").

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

2 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-4241	Hidrómetros de suelo H-4241 Hidrómetro de suelo A
Sin imagen verificada	H-4242	Hidrómetros de suelo H-4242 Hidrómetro de suelo B

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)