

106 mm/4,24" Estandar. Bandeja de malla y pano inoxidable

Código: N/D

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: [ASTM C535](#) , [ASTM C136](#)

Estas bandejas de cribado tienen un tamaño de 18" x 26" (457 x 660 mm) y están diseñadas para usarse con los agitadores de cribado de prueba Gilson modelos H-4273, H-4274, H-4276 y H-4283.

Las telas metálicas de tamaño ASTM se fabrican para cumplir con las especificaciones de ASTM E11 y AASHTO M92. Las telas metálicas de repuesto se cortan a la medida para las máquinas especificadas.

Las bandejas con tela n.º 16 (1,18 mm) o más fina incorporan nervaduras de soporte laterales o tela de refuerzo gruesa para sostener la malla. Se puede añadir tela de refuerzo a las bandejas con o sin nervaduras de soporte, según se desee. Hay bandejas sin tela disponibles; consúltenos. Las cribas son de acero inoxidable.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

53 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-4278C5.000	Tamaño de malla: 125 mm/5,00". Bandeja de tamiz estándar y tela de acero.
Sin imagen verificada	H-4278C4.240	Tamaño de malla: 106 mm/4,24". Bandeja de tamiz estándar y paño de acero inoxidable.
Sin imagen verificada	H-4278C4.000	Tamaño de malla: 100,0 mm/4,00" Bandeja de tamiz estándar y tela de acero
Sin imagen verificada	H-4278C3.500	Tamaño de malla: 90,0 mm/3,50". Bandeja de tamiz estándar y tela de acero.
Sin imagen verificada	H-4278C3.000	Tamaño de malla: 75,0 mm/3,00". Bandeja de tamiz estándar y tela de acero.
Sin imagen verificada	H-4278C2.500	Tamaño de malla: 63,0 mm/2,50". Bandeja de tamiz estándar y tela de acero.
Sin imagen verificada	H-4278C2.120	Tamaño de malla: 53,0 mm/2,12". Bandeja de tamiz estándar y paño de acero inoxidable.
Sin imagen verificada	H-4278C2.000	Tamaño de malla: 50,0 mm/2,00" Bandeja de tamiz estándar y tela de acero

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-4278C1.750	Tamaño de malla: 45,0 mm/1,75". Bandeja de tamiz estándar y tela de acero.
Sin imagen verificada	H-4278C1.500	Tamaño de malla: 37,5 mm/1,50". Bandeja de tamiz estándar y tela de acero.
Sin imagen verificada	H-4278C1.250	Tamaño de malla: 31,5 mm/1,25". Bandeja de tamiz estándar y tela de acero.
Sin imagen verificada	H-4278C1.060	Tamaño de malla: 26,5 mm/1,06". Bandeja de tamiz estándar y paño de acero inoxidable.
Sin imagen verificada	H-4278C1.000	Tamaño de malla: 25,0 mm/1,00". Bandeja de tamiz estándar y tela de acero.
Sin imagen verificada	H-4278C.875	Tamaño de malla: 22,4 mm/0,875". Bandeja de tamiz estándar y tela de acero.
Sin imagen verificada	H-4278C.750	Tamaño de malla: 19,0 mm/0,750". Bandeja de tamiz estándar y tela de acero.
Sin imagen verificada	H-4278C.625	Tamaño de malla: 16,0 mm/0,625". Bandeja de tamiz estándar y tela de acero.
Sin imagen verificada	H-4278C.530	Tamaño de malla: 13,2 mm/0,530". Bandeja de tamiz estándar y paño de acero inoxidable.
Sin imagen verificada	H-4278C.500	Tamaño de malla: 12,5 mm/0,500". Bandeja de tamiz estándar y tela de acero.
Sin imagen verificada	H-4278C.438	Tamaño de malla: 11,2 mm/0,438". Bandeja de tamiz estándar y tela de acero.
Sin imagen verificada	H-4278C.375	Tamaño de malla: 9,5 mm/0,375". Bandeja de tamiz estándar y tela de acero.
Sin imagen verificada	H-4278C.312	Tamaño de malla: 8,0 mm/0,312". Bandeja de tamiz estándar y tela de acero.
Sin imagen verificada	H-4278C.265	Tamaño de malla: 6,7 mm/0,265". Bandeja de tamiz estándar y paño de acero inoxidable.
Sin imagen verificada	H-4278C.250	Tamaño de malla: 6,3 mm/0,250". Bandeja de tamiz estándar y tela de acero.
Sin imagen verificada	H-4278F3-1/2	Tamaño de malla: 5,6 mm/n.º 3-1/2 Bandeja de tamiz estándar y paño de acero inoxidable
Sin imagen verificada	H-4278F4	Tamaño de malla: 4,75 mm/N.º 4 Bandeja de tamiz estándar y tela de acero
Sin imagen verificada	H-4278F5	Tamaño de malla: 4,00 mm/n.º 5 Bandeja de tamiz estándar y paño de acero inoxidable
Sin imagen verificada	H-4278F6	Tamaño de malla: 3,35 mm/n.º 6 Bandeja de tamiz estándar y paño de acero inoxidable
Sin imagen verificada	H-4278F7	Tamaño de malla: 2,80 mm/n.º 7 Bandeja de tamiz estándar y paño de acero inoxidable
Sin imagen verificada	H-4278F8	Tamaño de malla: 2,36 mm/n.º 8. Bandeja de tamiz estándar y paño de acero inoxidable.
Sin imagen verificada	H-4278F10	Tamaño de malla: 2,00 mm/n.º 10 Bandeja de tamiz estándar y paño de acero inoxidable
Sin imagen verificada	H-4278F12	Tamaño de malla: 1,70 mm/n.º 12 Bandeja de tamiz estándar y paño de acero inoxidable

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-4278F14	Tamaño de malla: 1,40 mm/n.º 14 Bandeja de tamiz estándar y paño de acero inoxidable
Sin imagen verificada	H-4278F16	Tamaño de malla: 1,18 mm/n.º 16 Bandeja de tamiz estándar y paño de acero inoxidable
Sin imagen verificada	H-4278F18	Tamaño de malla: 1,00 mm/n.º 18 Bandeja de tamiz estándar y paño de acero inoxidable
Sin imagen verificada	H-4278F20	Tamaño de malla: 850 µm/N.º 20 Bandeja de tamiz estándar y paño de acero inoxidable
Sin imagen verificada	H-4278F25	Tamaño de malla: 710 µm/N.º 25 Bandeja de tamiz estándar y paño de acero inoxidable
Sin imagen verificada	H-4278F30	Tamaño de malla: 600 µm/N.º 30 Bandeja de tamiz estándar y paño de acero inoxidable
Sin imagen verificada	H-4278F35	Tamaño de malla: 500 µm/N.º 35 Bandeja de tamiz estándar y paño de acero inoxidable
Sin imagen verificada	H-4278F40	Tamaño de malla: 425 µm/N.º 40 Bandeja de tamiz estándar y paño de acero inoxidable
Sin imagen verificada	H-4278F45	Tamaño de malla: 355 µm/N.º 45 Bandeja de tamiz estándar y paño de acero inoxidable
Sin imagen verificada	H-4278F50	Tamaño de malla: 300 µm/N.º 50 Bandeja de tamiz estándar y paño de acero inoxidable
Sin imagen verificada	H-4278F60	Tamaño de malla: 250 µm/N.º 60 Bandeja de tamiz estándar y paño de acero inoxidable
Sin imagen verificada	H-4278F70	Tamaño de malla: 212 µm/N.º 70 Bandeja de tamiz estándar y paño de acero inoxidable
Sin imagen verificada	H-4278F80	Tamaño de malla: 180 µm/N.º 80 Bandeja de tamiz estándar y paño de acero inoxidable
Sin imagen verificada	H-4278F100	Tamaño de malla: 150 µm/N.º 100 Bandeja de tamiz estándar y paño de acero inoxidable
Sin imagen verificada	H-4278F120	Tamaño de malla: 125 µm/N.º 120 Bandeja de tamiz estándar y paño de acero inoxidable
Sin imagen verificada	H-4278F140	Tamaño de malla: 106 µm/N.º 140 Bandeja de tamiz estándar y paño de acero inoxidable
Sin imagen verificada	H-4278F170	Tamaño de malla: 90 µm/N.º 170 Bandeja de tamiz estándar y paño de acero inoxidable
Sin imagen verificada	H-4278F200	Tamaño de malla: 75 µm/N.º 200 Bandeja de tamiz estándar y paño de acero inoxidable
Sin imagen verificada	H-4278F230	Tamaño de malla: 63 µm/N.º 230 Bandeja de tamiz estándar y paño de acero inoxidable
Sin imagen verificada	H-4278F270	Tamaño de malla: 53 µm/N.º 270 Bandeja de tamiz estándar y paño de acero inoxidable
Sin imagen verificada	H-4278F325	Tamaño de malla: 45 µm/N.º 325 Bandeja de tamiz estándar y paño de acero inoxidable
Sin imagen verificada	H-4278F400	Tamaño de malla: 38 µm/N.º 400 Bandeja de tamiz estándar y paño de acero inoxidable

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)