



SIGUIENTE Modulo de software de compresion ilimitada (UC)

Código: HM-5004SW

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: [ASTM D2166](#)

El módulo de compresión triaxial no confinada para ensayos ASTM: D2166 mejora la capacidad del software NEXT al incluir una configuración específica para cada ensayo, que lo guía a través del proceso e incluye la selección de los parámetros de recopilación de datos que mejor se ajusten al ensayo específico que esté realizando. Proporciona todos los parámetros iniciales, intermedios y finales específicos del ensayo, requeridos por las normas ASTM y BS, que se calculan dinámicamente en función de la información de la muestra que usted ingrese, como tamaño, peso, etc. También le permite ingresar información específica del proyecto para cada ensayo, como el nombre del proyecto, la información del cliente, etc.

El módulo Triaxial UC proporciona datos de prueba tabulados, gráficos y todos los cálculos específicos de la prueba en tiempo real, lo que le permite supervisar las pruebas en curso, generar informes específicos de la prueba que incluyen todos los gráficos y datos presentados en un proyecto y ejecutar simultáneamente múltiples pruebas en una sola computadora, involucrando cualquiera de los módulos NEXT disponibles y cualquier equipo Humboldt compatible hasta 255 conexiones de dispositivos, lo que equivale a hasta 1020 entradas.

Con este módulo, puede crear y almacenar plantillas de configuración de pruebas específicas para cada ensayo, lo que permite una configuración rápida de futuras pruebas y la generación de gráficos específicos. Esto le permite dibujar líneas de construcción para calcular ángulos y otros parámetros específicos de cada prueba. Además, puede recuperarse automáticamente de un apagado del PC sin pérdida de datos.

Además, todos los parámetros de la unidad se pueden ajustar individualmente, cambiar fácilmente entre diferentes estándares de prueba y acceder a actualizaciones de software gratuitas y descargables para su módulo.

Para obtener información adicional sobre el software, el control, la adquisición y la generación de informes de NEXT,

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
--------------------	------------------	-------------

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HM-5004SW	Módulo de compresión triaxial no confinada HM-5004SW para el software Humboldt NEXT.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)