



Placa porosa redonda para corte directo 2" a 100 mm

Código: N/D

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Las placas porosas para la preparación de muestras redondas para ensayos de corte directo están disponibles en los siguientes tamaños: 2", 2,42", 2,5", 4", 50 mm, 60 mm y 100 mm.

Especificaciones técnicas

APLICACIÓN Y COMPATIBILIDAD	
Serie	HM-2704 • Placas porosas redondas Humboldt
Uso previsto	Preparación y acondicionamiento de muestras redondas para ensayos de corte directo.
Formatos publicados por el proveedor	2", 2,42", 2,5", 4", 50 mm, 60 mm y 100 mm.
Referencia destacada	HM-2704.100D — Diámetro 100 mm (3,925") con espesor nominal de 1/4" según la ficha Humboldt.
MODELOS Y DIMENSIONES PUBLICADAS	
HM-2704.20D	Placa porosa redonda de 2,0" para moldes de corte directo.
HM-2704.24D	Placa porosa redonda de 2,42".
HM-2704.25D	Placa porosa redonda de 2,5".
HM-2704.40D	Placa porosa redonda de 4,0".
HM-2704.50D	Placa porosa redonda de 50 mm.
HM-2704.60D	Placa porosa redonda de 60 mm.
HM-2704.100D	Placa porosa redonda de 100 mm (3,925").

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

7 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
--------------------	------------------	-------------

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HM-2704.20D	Placa porosa HM-2704.20D , 2,0" (redonda)
	HM-2704.24D	Placa porosa HM-2704.24D , 2,42" (redonda)

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HM-2704.25D	Placa porosa HM-2704.25D , 2,5" (redonda)
	HM-2704.40D	Placa porosa HM-2704.40D , 4,0" (redonda)
	HM-2704.50D	Placa porosa HM-2704.50D , 50 mm (redonda)

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HM-2704.60D	Placa porosa HM-2704.60D , 60 mm (redonda)
	HM-2704.100D	Placa porosa HM-2704.100D , 100 mm (redonda)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)