



Dispositivo de cambio automatico de volumen 100ml S/N

Código: HM-2315

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: [ASTM D4767](#) , [ASTM D7181](#)

Este aparato se utiliza para medir el cambio de volumen de una muestra de suelo mediante el monitoreo del flujo de agua a través de la cámara de la unidad. El conjunto inferior contiene válvulas de conmutación que, al usarse junto con el conjunto superior, proporcionan una capacidad ilimitada. La unidad puede utilizarse con un transductor de deformación lineal, un indicador digital o como parte de un sistema automatizado. Su precisión es superior a $\pm 0,05$ ml y se desgasifica fácilmente en segundos. Incluye conectores, válvulas y tuberías. El transductor de deformación y el indicador digital se venden por separado.

Para obtener más información sobre cómo actualizar sus máquinas antiguas a equipos más nuevos y compatibles, [haga clic aquí](#) .

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	HM-2315	Aparato de cambio automático de volumen HM-2315

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)