



Pie adaptador de penetrometro

Código: H-4200F

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Se recomienda el uso de un adaptador para suelos cohesivos de muy baja resistencia. Un adaptador de 25 mm (1") de diámetro, en comparación con el pistón del penetrómetro de 6,35 mm (0,25"), multiplica por 16 el área efectiva medida. Para obtener la resistencia a la compresión simple correcta cuando la lectura en toneladas por pie cuadrado o kilogramos por centímetro cuadrado sea baja, divida el resultado entre 16.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-4200F	Penetrómetro H-4200F , pie adaptador para suelos de baja resistencia (diseño de medidor de neumáticos)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)