



Cabezal de rotura de prueba de curvatura semicircular

Código: H-1351

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM D8044 , AASHTO TP124 , AASHTO T393

El dispositivo de doblado semicircular (SCB) H-1351 ha sido diseñado para su uso con los métodos de ensayo AASHTO TP124 y ASTM D8044. El cabezal SCB H-1351 se puede configurar de dos maneras. La primera utiliza los segmentos superior e inferior del cabezal de rotura. El segmento inferior consta de una base con dos varillas guía perpendiculares que se extienden verticalmente y un segmento superior montado sobre el segmento inferior mediante deslizamiento sobre las varillas guía verticales. Los orificios del segmento superior están revestidos de latón para reducir el atasco al moverse hacia arriba y hacia abajo sobre las varillas guía. En esta configuración, la barra de contacto giratoria superior se monta en el segmento superior del cabezal de rotura.

En la segunda configuración, la barra de contacto giratoria superior se separa de la barra del cabezal de rotura superior y se monta directamente en la célula de carga. Si se utiliza este método, se puede lograr una alineación precisa mediante la guía de alineación incluida.

El cabezal de flexión semicircular H-1351 puede utilizarse con uno de los bastidores de carga de Humboldt, como el Master Loader HM-5030 o el Marshall HM-5120. También puede utilizarse con su bastidor de carga actual, siempre que este cumpla con los requisitos de velocidad de la prueba. Humboldt ofrece registradores de datos adicionales con instrumentación para la adquisición de datos de los resultados de la prueba SCB utilizando el cabezal de flexión SCB con su bastidor de carga actual.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
--------------------	------------------	-------------

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-1351	Cabezal de flexión semicircular (SCB) H-1351

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)