



Minidivisor, 48 canales, 1 1/8" de ancho

Código: H-4291

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM B215 , [ASTM C702](#) , AASHTO T248

Los separadores universales Mini-Splitters son dispositivos compactos diseñados para separar polvos y materiales granulares con tamaños superiores inferiores a 6,4 mm (0,25"). Sus modelos portátiles de sobremesa se pueden reposicionar fácilmente. Ideales para separaciones rápidas y precisas, así como para la preparación de muestras a granel. Ambos modelos cuentan con 48 barras de tolva ajustables de 3,2 mm (0,125") de ancho para una máxima versatilidad y están fabricados con tolvas y estructuras de acero inoxidable. Ángulos de tolva de 60°. El modelo H-4291S está fabricado en acero inoxidable de alta calidad, incluyendo las barras de tolva y las bandejas para muestras.

Características:

- Diseño versátil: 48 barras de tolva ajustables de 0,125 pulgadas (3 mm).
- Construcción duradera: Fabricada en acero inoxidable y aluminio anodizado.
- Funcionamiento eficiente: Las tolvas con compuerta de resorte liberan el material de manera uniforme para un muestreo preciso.
- Cumple con las normas: Cumple con múltiples normas ASTM y AASHTO.
- Incluye 2 sartenes.

Especificaciones:

- Capacidad de la tolva: 104 pulgadas cúbicas (1,7 L)
- Ancho de la barra de la tolva: 0,125" (3 mm)
- Cantidad de barras de tolva: 48
- Pendiente del tobogán: 60°
- Dimensiones: 9,5" x 8,5" x 13,5" (214 x 216 x 343 mm)

Especificaciones técnicas

Número de toboganes (aberturas)	Ancho de la tolva - pulgadas
Modelo	.125 0,25 .375 .5 0,75 1 1.5 2 3 4 6 8 12
H-4291	48 24 16 12 8 6 4 - - - - -
H-4290	- 48 - 24 16 12 8 6 4 - - -
H-4289	- - - 36 - 18 12 - 6 - - -
H-4288	- - - 48 - 24 16 12 8 6 4 -
H-4293	- - - 48 - 24 16 12 8 6 4 -
H-4393	- - - - 48 - 24 16 12 8 6 4

Modelo	Gilson # Tamaño máximo de partícula en pulgadas (mm) Capacidad de la tolva in ³ /ft ³ (litros) Ancho de la barra de la tolva Cantidad de barras de tolva Pendiente del tobogán Dimensiones (largo x ancho x alto) en pulgadas (mm) Repuestos para sartenes
H-4393	SP-0 4" (102) 6047,5 pies cúbicos (99,1) 1" (25 mm) 48 60° 56 x 26 x 41 (1422 x 660 x 1041) H-4393.2
H-4288	SP-1 2" (51) 1.0 ft ³ (28.3) 0,5" (13 mm) 48 45° 29 x 19 x 39 (737 x 483 x 991) H-4288.2
H-4288FC	SP-1C 1,125" (28,6) 1.0 ft ³ (28.3) 0,5" (13 mm) 10 fijos 60° 29 x 19 x 39 (737 x 483 x 991) H-4288.2
H-4289	SP-2 1,5" (38) 0,55 pies cúbicos (15,6) 0,5" (13 mm) 36 45° 22 x 14,5 x 20,5 (559 x 368 x 521) H-4289.1
H-4290	SP-2.5 1" (25) 0,28 pies cúbicos (7,9) 0,25" (6 mm) 48 60° 15,5 x 12,5 x 17,5 (394 x 318 x 445) H-4290.1
H-4291	SP-3 0,25" (6) 104 pulgadas cúbicas (1,7) 0,125" (3 mm) 48 60° 9,5 x 8,5 x 13,5 (214 x 216 x 343) H-4291.1
H-4293	SP-10 2" (51) 1.0 ft ³ (28.3) 0,5" (13 mm) 48 45° 33 x 21 x 51,3 (838 x 533 x 1303) H-4288.2

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-4291	Divisor de muestras MiniSplitter H-4291

Repuestos publicados

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen	H-4291.1	Bandeja de repuesto para el divisor de muestras universal H-4291, modelo Gilson SP-3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)