




Probador de resistencia al deslizamiento con deslizadores de 1-1/4" y 3"

Código: H-3204

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: BS EN 1097-8 , BS 812 PT 114

Mide la fricción (resistencia al deslizamiento) en superficies de carretera planas, peraltadas o con pendiente. Desarrollado originalmente por el Laboratorio de Investigación de Transporte y Carreteras de Gran Bretaña.

- Compacto, fácil de transportar y de usar en el campo.
- Puede utilizarse en lugares remotos, independientemente de cualquier vehículo.
- Cojinetes y piezas móviles encapsulados para protegerlos contra el desgaste y la contaminación.
- Estructura de bastidor de alta resistencia
- Patas ajustables en la base

Un brazo de péndulo, con un deslizador de goma accionado por resorte en su base. El dispositivo se coloca sobre la porción de la superficie de la carretera que se va a probar. Luego se nivela y se ajusta la altura del centro de suspensión del péndulo a un valor fijo que se lee en un medidor especial. A continuación, se libera el péndulo desde su posición horizontal para que oscile libremente hacia abajo hasta que el deslizador de goma entre en contacto con la superficie de prueba. A medida que el deslizador recorre la superficie una distancia fija, el péndulo disminuye su velocidad y un puntero con restricción por fricción, fijado al brazo del péndulo, mide el punto más alto de su arco. La posición del puntero se lee en un arco de medición graduado de 0 a 150. Las lecturas del puntero indican la resistencia al deslizamiento de la superficie de prueba.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
--------------------	------------------	-------------

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-3204	Probador de resistencia al deslizamiento H-3204 , portátil

Accesorios compatibles

3 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen	H-3207	Probador portátil de resistencia al deslizamiento H-3207 , deslizador de goma, 1-1/4", para uso en laboratorio.
Sin imagen	H-3208	Probador de resistencia al deslizamiento portátil H-3208 , deslizador de goma, 3", para uso en campo.
Sin imagen	H-3206	Probador portátil de resistencia al deslizamiento H-3206 , placa base de laboratorio

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)