

Embudo de vidrio de laboratorio de 90-100 mm

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Los embudos de vidrio borosilicato de 90 y 100 mm se suministran con tallo corto o largo para adaptarse a soportes bajos o anillos altos.

El vidrio transparente soporta limpieza repetida y mantiene el marcado del diámetro en la copa para identificar cada configuración sin usar etiquetas del fabricante.

- Vidrio borosilicato inerte frente a la mayoría de ácidos, solventes y temperaturas moderadas.
- Borde pulido que evita astillas y asegura un asentamiento uniforme del papel filtro.
- Opciones de tallo corto (90 mm) o largo (150 mm) para controlar la velocidad de flujo.
- Cuello cónico con Ø interno 10-11 mm para conexión con mangueras o adaptadores.

Variante	Diámetro	Tubo	Longitud	Uso sugerido
90 mm • corto	90 mm	Tallo corto	90 mm ± 5 mm	Filtraciones rápidas en soportes bajos
90 mm • largo	90 mm	Tallo largo	150 mm ± 3 mm	Mayor control de vertido o uso con abrazaderas
100 mm • corto	100 mm	Tallo corto	90 mm ± 5 mm	Transferencia de volúmenes grandes sin altura adicional
100 mm • largo	100 mm	Tallo largo	150 mm ± 3 mm	Filtración lenta o montaje en anillos altos

Aplicaciones

- Uso en laboratorios de química y biología
- Preparación y análisis de muestras líquidas
- Procesos de medición volumétrica
- Control de calidad en laboratorios

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)