



Balanza de precision Ohaus Adventurer, 5200 g x 0,01 g - Calibracion interna 220 V 50/60 Hz

Código: HB-5355AC.4F

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: [ASTM D244](#) , [ASTM D4959](#) , [ASTM C127](#) , [ASTM C1610](#)

Admite la función de pesaje inferior.

Incluye gancho para pesaje inferior.

La balanza OHAUS Adventurer, que logra el equilibrio perfecto entre funciones innovadoras y una capacidad de pesaje sencilla y práctica, incorpora todas las aplicaciones necesarias para las actividades rutinarias de pesaje y medición. Con pantalla táctil a color, cumplimiento de las normas GLP/GMP, dos puertos USB y mucho más, Adventurer es la balanza más completa de su categoría.

La balanza Adventurer permite operar y acceder a sus nueve modos de aplicación y numerosas funciones, eliminando la necesidad de realizar cálculos manuales gracias a su moderna pantalla táctil a color. Además, cuenta con seis teclas mecánicas que ofrecen retroalimentación táctil y permiten al operador realizar operaciones repetitivas como tara, puesta a cero, calibración e impresión. Está disponible en modelos con calibración externa e interna. Los modelos con calibración interna realizan el mantenimiento de calibración de forma automática. También puede guardar la configuración de la balanza y transferirla a otras balanzas Adventurer de su laboratorio. La balanza incluye un gancho integrado para pesar por debajo de objetos.

Aplicaciones: Pesaje, Conteo de piezas, Pesaje porcentual, Control de peso, Pesaje dinámico/animal, Totalización/Estadística, Formulación, Determinación de densidad, Retención de pantalla

Pantalla: Pantalla táctil gráfica VGA a todo color de 4,3" (109 mm) con brillo controlable por el usuario

Funcionamiento: Adaptador de CA (incluido)

Comunicación: RS232, USB Host, USB Device (incluido). Salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real.

Construcción: Base de metal, carcasa superior de ABS, bandeja de acero inoxidable, protector contra corrientes de aire de vidrio con puertas laterales superiores de 2 piezas y puerta superior corrediza (solo modelos de 1 mg), indicador de nivel frontal iluminado, gancho para pesar por debajo, soporte de seguridad, bloqueo de calibración, cubierta de uso de la carcasa completa

Características de diseño: Filtros ambientales seleccionables, tara automática, puntos de calibración de rango seleccionables por el usuario, bloqueo de software y menú de reinicio, configuración de comunicación y opciones de impresión de datos seleccionables por el usuario, ID de proyecto y usuario definibles por el usuario, hasta 9 idiomas de funcionamiento

Para obtener información adicional sobre básculas y balanzas, [haga clic aquí](#) o lea nuestro blog [¿Es hora de comprar una báscula o balanza nueva ?](#)

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

14 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	HB-5343A	Balanza de precisión Ohaus Adventurer HB-5343A , 4200 g x 0,01 g - Calibración externa de 120 V 60 Hz
Sin imagen verificada	HB-5343A.4F	Balanza de precisión Ohaus Adventurer HB-5343A.4F , 4200 g x 0,01 g - Calibración externa de 220 V 50/60 Hz
Sin imagen verificada	HB-5343AC	Balanza de precisión Ohaus Adventurer HB-5343AC , 4200 g x 0,01 g - 120 V 60 Hz Calibración interna
Sin imagen verificada	HB-5343AC.4F	Balanza de precisión Ohaus Adventurer HB-5343AC.4F , 4200 g x 0,01 g - 220 V 50/60 Hz Calibración interna
Sin imagen verificada	HB-5344A	Balanza de precisión Ohaus Adventurer HB-5344A , 4200 g x 0,1 g - Calibración externa de 120 V 60 Hz
Sin imagen verificada	HB-5344A.4F	Balanza de precisión Ohaus Adventurer HB-5344A.4F , 4200 g x 0,1 g - Calibración externa de 220 V 50/60 Hz
Sin imagen verificada	HB-5344AC	Balanza de precisión Ohaus Adventurer HB-5344AC , 4200 g x 0,1 g - 120 V 60 Hz Calibración interna
Sin imagen verificada	HB-5344AC.4F	Balanza de precisión Ohaus Adventurer HB-5344AC.4F , 4200 g x 0,1 g - 220 V 50/60 Hz Calibración interna
Sin imagen verificada	HB-5355AC	Balanza de precisión Ohaus Adventurer HB-5355AC , 5200 g x 0,01 g - 120 V 60 Hz Calibración interna
Sin imagen verificada	HB-5355AC.4F	Balanza de precisión Ohaus Adventurer HB-5355AC.4F , 5200 g x 0,01 g - 220 V 50/60 Hz, calibración interna
Sin imagen verificada	HB-5382A	Balanza de precisión Ohaus Adventurer HB-5382A , 8200 g x 0,1 g - Calibración externa de 120 V 60 Hz
Sin imagen verificada	HB-5382A.4F	Balanza de precisión Ohaus Adventurer HB-5382A.4F , 8200 g x 0,1 g - Calibración externa de 220 V 50/60 Hz
Sin imagen verificada	HB-5382AC	Balanza de precisión Ohaus Adventurer HB-5382AC , 8200 g x 0,1 g - 120 V 60 Hz Calibración interna
Sin imagen verificada	HB-5382AC.4F	Balanza de precisión Ohaus Adventurer HB-5382AC.4F , 8200 g x 0,1 g - 220 V 50/60 Hz Calibración interna

Accesorios compatibles

2 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	HB-5392C	Cable HB-5392C , interfaz USB para Ohaus Explorer, balanza de precisión de alta capacidad.
Sin imagen	HB-5392R	Cable HB-5392R , RS232 PC de 25 pines para Ohaus Explorer, balanza de precisión de alta capacidad.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)