



Balanza portatil Ohaus Scout SPX, 6200 g x 0,1 g - 220 V 50/60 Hz

Código: HB-4729A.4F

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Admite la función de pesaje inferior.

Incluye gancho para pesaje inferior.

Ideal para aplicaciones de laboratorio e industriales, la balanza OHAUS Scout presenta un diseño compacto con una gran pantalla LCD retroiluminada. Entre sus características destacan una excelente protección contra sobrecargas, múltiples unidades de pesaje y modos de aplicación. Diseñada para un alto rendimiento en sus instalaciones, con un rápido tiempo de estabilización y resultados de pesaje de alta resolución, esta balanza portátil establece un nuevo estándar en pesaje de laboratorio e industrial.

Aplicaciones: Pesaje, conteo de piezas, pesaje porcentual, control de peso, totalización, retención de pantalla

Pantalla: Pantalla de cristal líquido (LCD) con retroiluminación

Funcionamiento: Adaptador de CA (incluido) o 4 pilas AA (no incluidas)

Comunicación: RS232, USB Host, USB Device, Ethernet o Bluetooth™ (disponible como accesorio)

Construcción: Carcasa de ABS, plato de acero inoxidable, protector contra corrientes de aire de ABS (solo modelos de 1 mg), gancho para pesar por debajo, bloqueo de transporte, interruptor de bloqueo de calibración manual, ranura de seguridad, patas niveladoras ajustables, indicador de nivel frontal iluminado

Características de diseño: Indicador de estabilidad, diseño apilable con tapa de almacenamiento opcional (excepto modelos de 1 mg), protección mecánica y de software contra sobrecarga/subcarga, indicador de batería baja, apagado automático, tara automática, masa de calibración de rango incluida en modelos de hasta 620 g de capacidad

Características del Scout SPX:

- La gran pantalla retroiluminada mejora la legibilidad en condiciones de poca luz y facilita su visualización desde la distancia.
- La protección integrada contra sobrecargas y el plato resistente a los impactos permiten que la balanza funcione de manera eficiente en entornos exigentes.
- Aumente la productividad con tecnología de pesaje avanzada y un tiempo de estabilización de tan solo un segundo.

Para obtener información adicional sobre básculas y balanzas, [haga clic aquí](#) o lea nuestro blog [¿Es hora de comprar una báscula o balanza nueva?](#)

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

4 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
--------------------	------------------	-------------

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	HB-4729A	Balanza portátil Ohaus Scout SPX HB-4729A , 6200 g x 0,1 g - 120 V 60 Hz
Sin imagen verificada	HB-4729A.4F	Balanza portátil Ohaus Scout SPX HB-4729A.4F , 6200 g x 0,1 g - 220 V 50/60 Hz
Sin imagen verificada	HB-4742A	Balanza portátil Ohaus Scout SPX HB-4742A , 8200 g x 1,0 g - 120 V 60 Hz
Sin imagen verificada	HB-4742A.4F	Balanza portátil Ohaus Scout SPX HB-4742A.4F , 8200 g x 1,0 g - 220 V 50/60 Hz

Accesorios compatibles

5 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	HB-4631	Estuche de transporte HB-4631 para Ohaus STX y SPX
Sin imagen verificada	HB-4632	Cubierta de uso – Ohaus STX y SPX
	HB-4633	Kit de interfaz de host USB HB-4633 – Ohaus STX y SPX
	HB-4638	Kit de interfaz de dispositivo USB HB-4638 – Ohaus STX y SPX

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HB-4637	Kit de interfaz Ethernet HB-4637 - Ohaus STX y SPX

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)