



Balanza, 1500G X 0,05G Adam HCB, calibrada, 220 50/60Hz

Código: HB-4714A.4F

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: [ASTM D2216](#) , [ASTM D422](#) , [ASTM D3282](#)

Admite la función de pesaje inferior.

Incluye gancho para pesaje inferior.

Las balanzas de precisión Adam Highland son ideales para trabajos de laboratorio, uso en campo y numerosas aplicaciones industriales. La Highland incorpora calibración interna HandiCal® con masa integrada y ShockProtect® como protección contra impactos y sobrecargas accidentales.

La balanza de precisión portátil Adam Highland ofrece funciones avanzadas en un diseño compacto y duradero que se apila para facilitar su almacenamiento. Con múltiples aplicaciones de pesaje, incluyendo conteo de piezas, pesaje porcentual y acumulación, la Highland proporciona un pesaje rápido y preciso en diversos entornos, desde la investigación científica en el laboratorio o en el campo, hasta las operaciones de fabricación. Su robusta construcción en ABS permite que la Highland resista un uso intensivo en el laboratorio, mientras que su sistema ShockProtect™ ofrece protección avanzada contra sobrecargas para mantener la balanza segura. HandiCal™ facilita la calibración interna sin necesidad de pesas externas.

Características y beneficios:

- Pantalla LCD retroiluminada de colores vivos, fácilmente visible en cualquier condición de iluminación.
- La retroiluminación programable se puede configurar para que permanezca siempre encendida, siempre apagada o solo se encienda al pesar.
- Indicador de capacidad integrado en la pantalla para supervisar fácilmente posibles sobrecargas.
- Las balanzas se apilan de forma eficiente y segura para ahorrar espacio (solo para platos de 120 mm).
- Las teclas codificadas por colores facilitan la identificación rápida de los botones más utilizados.
- Las llaves de tara dobles funcionan tanto con la mano izquierda como con la derecha.
- El indicador de nivel y las patas ajustables garantizan una correcta configuración del equilibrio para obtener resultados de pesaje óptimos.
- La sartén grande de acero inoxidable de grado 304 permite una limpieza rápida.
- La carcasa de ABS sólido es duradera para uso industrial.
- La función ShockProtect™ de tres puntos ayuda a prevenir daños por sobrecarga en los componentes internos.
- Gancho incluido para pesar debajo de la balanza.
- La calibración interna de HandiCal™ elimina la necesidad de un juego de pesas externo.
- Las interfaces USB y RS-232 proporcionan una comunicación rápida con ordenadores e impresoras.
- Adaptador de corriente incluido
- Batería recargable incluida para su funcionamiento en casi cualquier lugar.
- Apagado automático programable para ahorrar energía.
- Una alarma sonora de sobrecarga avisa cuando se supera la capacidad.
- La calibración externa permite la verificación y el ajuste con pesas.
- El filtrado digital seleccionable ayuda a minimizar los efectos de las vibraciones y las perturbaciones.

- Conteo de piezas con tamaños de muestra preestablecidos
- Resultados totales de acumulación de memoria
- La función de seguimiento a cero garantiza que la pantalla vuelva a la lectura cero.
- Ranura de seguridad para candado y cable opcionales para ayudar a prevenir robos.
- Una garantía de 3 años significa calidad asegurada durante años de uso.

Para obtener información adicional sobre básculas y balanzas, [haga clic aquí](#) o lea nuestro blog [¿Es hora de comprar una báscula o balanza nueva ?](#)

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

5 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HB-4713B	Balanza de precisión Adam HCB Highland HB-4713B , 1200 g x 0,01 g - 120 V 60 Hz
	HB-4713B.4F	Balanza de precisión Adam HCB Highland HB-4713B.4F , 1200 g x 0,01 g - 220 V 50/60 Hz

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HB-4713A	Balanza compacta portátil HB-4713A Adam Core, capacidad de 1000 g, precisión de 0,01 g, 120 V 60 Hz.
	HB-4713A.4F	Balanza compacta portátil Adam Core HB-4713A.4F , capacidad de 1000 g, precisión de 0,01 g, 220 V 50/60 Hz.

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HB-4714A.4F	Balanza compacta portátil Adam Core Balance HB-4714A.4F , capacidad de 1500 unidades, precisión de lectura de 0,05 g, 220 V 50/60 Hz.

Accesorios compatibles

2 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen	HB-4710CV	Cubierta de uso HB-4710CV
Sin imagen	HB-4710CS	Estuche de transporte HB-4710CS

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)