



Celda de carga tipo panqueque de 500 lbs.

Código: HM-2300.005P.1

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Opciones de productos

[table id=11087 responsive="scroll" /]

Celdas de carga: tipo panqueque

Las celdas de carga con diseño de panqueque están disponibles para aquellos que desean usar un diseño de celda de carga que teóricamente proporcione la menor cantidad de deflexión en las aplicaciones.

Especificaciones

Especificaciones de rendimiento: **Capacidad de sobrecarga:** 150% **Voltaje de excitación:** 20 V CC, máximo **No linealidad:** $\pm 0,05$ % de salida de escala completa **Histéresis:** 0,05 % de salida de escala completa **Diámetro:** 4,13" (104,8 mm) **Longitud del cable:** 2m **Altura excluyendo carnero:** 2,5" (63,5 mm)

Especificaciones de rendimiento

Capacidad de sobrecarga:	150%
Voltaje de excitación:	20 V CC, máximo
No linealidad:	$0 \pm 0,05\%$ Salida de escala completa
Histéresis:	0,05 % de salida de escala completa
Diámetro:	4,13" (104,8 mm)
Longitud del cable:	79" (2m)
Altura: (excluyendo carnero)	2,5" (63,5 mm)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)