



Balanza Ohaus Scout STX, 1200 g x 0,01 g - 220 V 50/60 Hz

Código: HB-4626.4F

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Admite la función de pesaje inferior.

Incluye gancho para pesaje inferior.

Ideal para aplicaciones de laboratorio e industriales, la balanza OHAUS Scout STX cuenta con una pantalla táctil a color de fácil manejo y un diseño compacto que permite apilarla. Diseñada para un rendimiento superior con un rápido tiempo de estabilización y resultados de pesaje de alta resolución, esta balanza portátil establece un nuevo estándar para una amplia gama de aplicaciones de pesaje. Además, incluye protección superior contra sobrecargas y opciones de conectividad ampliadas.

Aplicaciones: Pesaje, conteo de piezas, pesaje porcentual, control de peso, pesaje dinámico/animal, totalización, determinación de densidad, retención de pantalla, pesaje de moles

Pantalla: pantalla táctil gráfica VGA a todo color de 4,3" (109 mm) con brillo ajustable por el usuario

Funcionamiento: adaptador de CA (incluido) o 4 pilas AA (no incluidas)

Comunicación: RS232, USB Host, USB Device, Ethernet o Bluetooth™ (disponible como accesorio)

Construcción: carcasa de ABS, plato de acero inoxidable, protector contra corrientes de aire de ABS (solo modelos de 1 mg), gancho para pesar por debajo, bloqueo de transporte, interruptor de bloqueo de calibración manual, ranura de seguridad, patas niveladoras ajustables, indicador de nivel frontal iluminado

Características de diseño: indicador de estabilidad, diseño apilable con tapa de almacenamiento incluida (excepto modelos de 1 mg), protección mecánica y de software contra sobrecarga/subcarga, indicador de batería baja, apagado automático, tara automática, masa de calibración de rango incluida en modelos de hasta 620 g de capacidad

Las características del Scout STX incluyen:

- Su gran pantalla táctil a color, intuitiva y fácil de usar, guía al usuario en cada paso de la aplicación de pesaje.
- La avanzada tecnología de pesaje permite un tiempo de estabilización de un segundo para una mayor productividad.
- El sistema integrado de protección contra sobrecargas, con una capacidad diez veces superior, protege el equilibrio en entornos exigentes.

Para obtener información adicional sobre básculas y balanzas, haga clic aquí o lea nuestro blog ¿Es hora de comprar una báscula o balanza nueva ?

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

2 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
--------------------	------------------	-------------

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HB-4626	Balanza Ohaus Scout STX HB-4626 , 1200 g x 0,01 g - 120 V 60 Hz
	HB-4626.4F	Balanza Ohaus Scout STX HB-4626.4F , 1200 g x 0,01 g - 220 V 50/60 Hz

Accesorios compatibles

5 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	HB-4631	Estuche de transporte HB-4631 para Ohaus STX y SPX
Sin imagen verificada	HB-4632	Cubierta de uso - Ohaus STX y SPX

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HB-4633	Kit de interfaz de host USB HB-4633 – Ohaus STX y SPX
	HB-4638	Kit de interfaz de dispositivo USB HB-4638 – Ohaus STX y SPX
	HB-4637	Kit de interfaz Ethernet HB-4637 – Ohaus STX y SPX

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)