



Necesario para la compactación de muestras de 40 x 40 x 160 mm para la norma EN 196-1

Código: HC-3253.4F

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: [ASTM C109](#) , EN 196-1 , BS 4550

Requerido para la compactación de muestras de 40 x 40 x 160 mm según la norma EN 196-1. Se puede solicitar con una abrazadera de acción rápida o una abrazadera de uso general para un molde de 3 secciones para muestras de 40 x 40 x 160 mm. La placa vibratoria mide 400 x 300 mm y está integrada en un gabinete de acero con recubrimiento en polvo. La caja del interruptor de alimentación está montada en un poste fijado a la parte superior del gabinete. La frecuencia de oscilación es de 50 Hz con una forma de onda sinusoidal y temporizador digital. El valor pico a pico es de $0,75 \pm 0,05$ mm.

(Nota: Los moldes y las tolvas de alimentación se piden por separado. Una masa vibratoria total de 35,0 +/- 1,5 kg según la norma EN 196-1 solo se puede garantizar utilizando el molde de precisión de tres secciones con tolva de alimentación.)

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

3 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
--------------------	------------------	-------------

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HC-3253.4F	Mesa vibratoria HC-3253.4F con abrazadera de acción rápida, 230 V 50/60 Hz
	HC-3254.4F	Mesa vibratoria HC-3254.4F con abrazadera general, 230 V 50/60 Hz

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HC-3255.4F	Mesa vibratoria HC-3255.4F con abrazadera cúbica, 230 V 50/60 Hz

Accesorios compatibles

4 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
--------------------	------------------	-------------

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HC-3253.1	Molde de precisión de 3 módulos HC-3253.1
Sin imagen	HC-3253.2	Tolva de alimentación HC-3253.2 , molde prismático de 3 secciones
	HC-3253.3	Molde cúbico de 2" y 3 módulos HC-3253.3
Sin imagen	HC-3253.4	Tolva de alimentación, molde cúbico de 3 secciones

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)