



Molde de columna de segregación estática

Código: HC-3666

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Se utiliza para determinar el potencial de segregación estática del hormigón autocompactante midiendo el contenido de árido grueso en las partes superior e inferior de una muestra cilíndrica. Este ensayo puede utilizarse como control de calidad para determinar los niveles de segregación del árido grueso, especialmente en aplicaciones de gran profundidad como muros o columnas. Este ensayo no es aplicable al hormigón autocompactante con árido ligero. La columna incluye una base estable, tres secciones y dos separadores deslizantes que permiten desmontarla mientras se recoge la muestra de hormigón en las secciones.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
--------------------	------------------	-------------

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HC-3666	Columna de segregación estática HC-3666 Reemplazo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)