



Probador de membrana, 2,8" (70 mm)

Código: HM-4185.28

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: [ASTM D4767](#) , [ASTM D7181](#)

El comprobador es fácil de usar para la detección visual rápida de posibles defectos en las membranas.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

6 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	HM-4185.14	Probador de membranas para membranas triaxiales, 35 mm (1,4")
Sin imagen verificada	HM-4185.15	Probador de membranas para membranas triaxiales, 38 mm (1,5")
Sin imagen verificada	HM-4185.20	Probador de membranas para membranas triaxiales, 50 mm (2,0")
Sin imagen verificada	HM-4185.28	Probador de membranas para membranas triaxiales, 70 mm (2,8")
Sin imagen verificada	HM-4185.40	Probador de membranas para membranas triaxiales, 100 mm (4,0")
Sin imagen verificada	HM-4185.60	Probador de membranas para membranas triaxiales, 150 mm (6,0")

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)