



Estuche resistente al agua para medidores Monitor 200 y Ranger Survey

Código: filler_38760

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Opciones de producto

[table id=11159 responsive="scroll"/]

Estuche resistente al agua para medidores de inspección

Caja resistente al agua utilizada con los medidores de inspección modelo Monitor 200 y Ranger.

- Sistema de enclavamiento Powerclaw
- Banda protectora extraíble
- Correa inteligente
- Sello moldeado
- Válvula ecualizadora de presión
- Carcasa de policarbonato
- Parachoques de impacto
- Trabillas de cinturón
- Bucle de mosquetón
- Interior de goma
- Correa de mano Velcro extraíble
- IPX5 PROTECCIÓN DE INGRESO - a prueba de agua
- IP6X PROTECCIÓN DE ENTRADA - a prueba de polvo

Los medidores topográficos se venden por separado.

Literatura

- [HS-000210 hoja de datos](#) (hoja de datos PDF)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)