



Agitador de microplacas hasta 1600 rpm

2 - Ø140mm*2

Agitador magnético con calefacción de múltiples posiciones; Posiciones: 2; Rango de control de temperatura: TA-300°C; Rango de velocidad: 200-1500rpm; Consumo de calefacción: 640W.

Código: B2-01-010025.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	2 - Ø140mm*2 B2-01-010025.1
Posición	2
Tamaño de placa de trabajo	Ø140mm*2
Rango de control de temperatura	TA~300°C
Exactitud de control de temperatura	±1°C
Rango de velocidad	200~1500rpm
Material de placa calefactora	Placa calefactora de aluminio+recubrimiento cerámico
Motor	Motor CC sin escobillas
Sensor de temperatura	PT1000
Pantalla	LED
Método de control de temperatura	Control PID
Alarma de alta temperatura por calor residual	□50°C
Consumo de calefacción	640W
Consumo de entrada del motor	18W
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz; AC110V, 50/60Hz
Dimensiones externas (A×P×Al)	320*236*95mm
Peso neto	3,9kg
Dimensiones del embalaje (A×P×Al)	380*310*150mm
Peso bruto	5kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)