

Pinza de extension

Código: N/D
Marca: Belltronic
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Pinzas de extensión metálicas con acabado Ni/Cr. Versiones de 3 puntas (sujeción envolvente) y 2 puntas (buretas/termómetros), con aperturas entre 0 y 108 mm.

- 3 puntas: agarre envolvente y estable.
- 2 puntas: ideales para vidriería cilíndrica.
- Ajuste por tornillo doble para controlar presión.

Cat.No	Tamaño	Apertura
3P320-40	Pequeño	0-46 mm
3P320-70	Mediano	0-70 mm
3P320-100	Grande	0-108 mm
3P300-40	Pequeño	0-40 mm
3P300-70	Mediano	0-70 mm
3P300-100	Grande	0-108 mm

Cat.No	Tamaño	Apertura
2P420-70	Mediano	0-70 mm
2P420-90	Grande	0-95 mm
2P400-70	Mediano	0-70 mm
2P400-90	Grande	0-95 mm

□
□

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)