



## Embudo Büchner (Serie BF)

**Código:** N/D

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

### Descripción general

Embudos Büchner Serie BF para filtraciones al vacío entre 20 y 300 mm.

Vidrio borosilicato con placa perforada y cuello esmerilado, sellado seguro con matraces Brinell y colectores equivalentes.

- Distribución uniforme del vacío y soporte plano para el papel filtro.
- Rango completo de diámetros para ensayos micro, estándar y alto caudal.
- Compatibles con líneas de succión y mangueras estándar.
- Resistentes a limpiezas frecuentes y choque térmico moderado.

### Uso recomendado

1. Coloca el papel filtro, humedéclo y asienta la superficie perforada.
2. Inserta el cuello esmerilado en el matraz y conecta la línea de vacío.
3. Vierte la suspensión lentamente para mantener la torta uniforme.
4. Ventila la línea, retira la torta y enjuaga el embudo.

## Especificaciones técnicas

### Aplicaciones

Uso de laboratorio

Control de calidad

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)