



Microscopio estereo con zoom 0.7X-4.5X

pack √ • 1

Microscopio estereoscópico con zoom; Cabezal: Binocular inclinado 45°; Ocular: WF10X ajustable de gran campo y punto ocular alto; Objetivo zoom: 0.7X~4.5X; Relación zoom: 6.4:1; Distancia de trabajo: 100mm; Distancia interpupilar: 55~75mm; Iluminación superior: LED; Iluminación inferior: LED; Alimentación: AC100~240V, 50/60Hz

Código: B2-01-010610.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	pack √ • 1 B2-01-010610.1
Modelo	B2-01-010610.1
Configuración	Binocular - zoom 0,7X~4,5X - distancia de trabajo 100 mm
Cabezal binocular inclinado 45°	√
Ocular WF10X	√
Objetivo de zoom - 0,7X~4,5X	√
Relación de zoom - 6.4:1	√
Distancia de trabajo - 100 mm	√
Soporte de enfoque - Perilla de ajuste del marco de enfoque	√
Distancia interpupilar - 5,4~7,6 mm	√
Iluminación ascendente - Luces LED	√
Iluminación descendente - Luces LED	√
Fuente de alimentación - CA 100~240 V, 50/60 Hz	√
Paquete - Cartón de espuma	√
Tamaño del embalaje - mm	500*260*370
Peso bruto - kilogramo	8

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)