



Aparato de filtración de acero inoxidable SF52 con portafiltro, tapón y matraz de 2 L con drenaje

Código: 167200-05

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripción General

Variantes originales Sterlitech; selecciona la configuración según caudal, área efectiva y conexión.

Características clave

- Valores exactos del fabricante; sin combinaciones ficticias.
- Selector único por configuración completa.
- Ver tabla para detalles de EFA, OAL y conexión.

Modelos disponibles

Revisa la tabla de variantes para elegir el SKU correcto.

Especificaciones técnicas

SKU Sterlitech	167200-05
Ficha del fabricante	VF5, Glass Filtration Set, includes 15mL/25mm Glass Filter Holder, No. 5 Stopper, 125ml Receiver Flask
URL fuente	https://www.sterlitech.com/vf5-glass-filtration-set-includes-15ml-25mm-glass-filter-holder-no-5-stopper-125ml-receiver-flask.html

Tabla fuente 1

Tamaño de filtro (mm)	25	25	47	47	47	47	90	90	90
Model No.	VF5	VF8	VF6	VF7	VF3	VF12	VF15	VF16	VF17
Brand	Rocker	Rocker	Rocker	Rocker	Rocker	Rocker	Rocker	Rocker	Rocker
Support Material	Sintered glass	SS with PTFE gasket	Sintered glass	SS with PTFE gasket	Sintered glass	Sintered glass	SS316	Sintered glass	Sintered glass
Funnel Capacity (ml)	15	15	300	300	300	300	1000	1000	1000
Funnel Material	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass
Stopper Material	Silicone stopper	Silicone stopper	Silicone stopper	Silicone stopper	N/A	Silicone stopper	Silicone stopper	Silicone stopper	Silicone stopper

GL45 Filtration Adaptor Material	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PP (autoclavable)	PP (autoclavable)	PP (autoclavable)	PP (autoclavable)
Clamp	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Filtration area (cm2)	3.1	2.5	13.2	9.6	13.2	13.2	40.6	40.6	40.6
Flask Capacity (ml)	125	125	1000	1000	1000	1000	5000	5000	3500
Flask Material	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass

Tabla fuente 2

	KG, KGS, KGT, and GF Models	KG, KGS, KGT, and GF Models	KG, KGS, KGT, and GF Models	KG, KGS, KGT, and GF Models	KG, KGS, KGT, and GF Models	KG, KGS, KGT, and GF Models
Tamaño de filtro (mm)	13 (will accept 25 mm)	25	47	90	13(will accept 25 mm)	25
Brand	Advantec	Advantec	Advantec	Advantec	Sterlitech	Sterlitech
Support Material	Sintered glass	Sintered glass Acero inoxidable	Sintered glass Acero inoxidable PTFE	Sintered glass Acero inoxidable	Glass Frit	Glass Frit
Funnel Capacity	13/100, 100, 500, 1000 mL	15, 150, 300 mL	100, 300, 500, 1000 mL	1000 mL	100ml	300ml
Funnel Material	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass
Stopper	#5 Silicone rubber for 125 mL flask Optional #8b for 1 L flask	#5 Silicone rubber for 125 mL flask Optional #8b for 1 L flask	#8 Silicone rubber for 1 L flask	#8 Silicone rubber for 1 L flask	#8 Silicone rubber for 250ml filtering flask	#8 Silicone rubber for 1 L flask
Clamp	Anodized aluminum	Anodized aluminum	Anodized aluminum	Anodized aluminum	Anodized aluminum	Anodized aluminum
Filtration area (cm 2)	1.2	2.1	9.6	43	1.2	2.1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)