



Incubadora de secado/cultivo 35-248 L

35 L - 0~5999 min - LCD

Incubadora de secado/cultivo; Capacidad: 35 L; Consumo: 850 W; Dimensiones externas (A×P×H): 620*490*490 mm

Código: B2-01-010364.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	35 L - 0~5999 min - LCD B2-01-010364.1
Capacidad	35 L
Rango de temperatura	Incubadora: temp. amb.+5~80°C; Horno: 80~220°C
Uniformidad de temperatura	±3%(@100 °C)
Fluctuación de temperatura	Incubadora: ±0,5°C; Horno: ±1°C
Precisión de temperatura	0,1°C
Modo de circulación	Circulación de microaire
Rango de temporización	0~5999 min
Pantalla	LCD
Alarma	Alarma por sobret temperatura, alarma por daño en sonda de temperatura
Material	Acero laminado en frío exterior con pintura; acero inoxidable interior
Alimentación eléctrica	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional)
Consumo	850 W
Estantes	2 uds.
Accesorios opcionales	USB/impresora (elegir uno)
Dimensiones internas (A×P×H)	340*325*320 mm
Dimensiones externas (A×P×H)	620*490*490 mm
Dimensiones del embalaje (A×P×H)	790*640*580 mm
Peso neto	27 kg
Peso bruto	35 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)