



Depurador del sistema de escape 40 L/min

Código: B2-01-01200

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El depurador del sistema de escape integra un sistema de filtración de dos etapas. Diseñado principalmente para filtrar y neutralizar los vapores ácidos generados durante la digestión de la muestra, garantiza que el gas descargado sea seguro y no peligroso, logrando emisiones libres de contaminación.

Características

- 1. Estructura de chapa metálica para un perfil elegante y una rigidez estructural superior.
- 2. Configuración de tuberías perfluoradas, que ofrece una excelente resistencia a la corrosión por ácidos y álcalis para una mayor vida útil.
- 3. Sistema de filtración de dos etapas que permite una filtración y neutralización eficientes de los gases residuales.
- 4. Bomba de aire de presión negativa de alto caudal equipada con una perilla ajustable estándar para una regulación precisa del caudal.
- 5. Depósito de disolvente de gran capacidad, que reduce sustancialmente la frecuencia de reemplazo del disolvente.
- 6. Diseño de cubierta superior amortiguada que permite el posicionamiento en ángulo arbitrario, optimizando la utilización del espacio.
- 7. Alto rendimiento en el tratamiento de gases residuales, cumpliendo con las normas nacionales de emisiones para garantizar la sostenibilidad ambiental.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	ESS-01 - 40L/min - Ø8~10mm(Reducer fittings are available)
Model	ESS-01
Extraction Flow	40L/min
Air Extraction Interface	Ø8~10mm(Reducer fittings are available)
Alkaline Solution Bottle	3L PP bottle
Distilled Water Bottle	3L PP bottle
Alkali Concentration	10%~35%
Power Supply	AC100~240V, 50/60Hz
Consumption	50W
External Size(W*D*H)mm	355*310*360



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	ESS-01 - 40L/min - Ø8~10mm(Reducer fittings are available)
Net Weight(kg)	15
Package Size(W*H*D)mm	445*405*425
Gross Weight(kg)	18

Aplicaciones

Depurador del sistema de escape: la compra se decide principalmente por flujo de extracción: 40 l/min y interfaz de extracción de aire: Ø8~10mm (hay disponibles adaptadores reductores).

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es flujo de extracción: 40 l/min.

Adecuado cuando la especificacion requerida es interfaz de extracción de aire: Ø8~10mm (hay disponibles adaptadores reductores).

Adecuado cuando la especificacion requerida es botella de solución alcalina: botella de pp de 3 litros.

Criterios de compatibilidad

Verifique flujo de extracción: 40 l/min antes de confirmar la compra.

Verifique interfaz de extracción de aire: Ø8~10mm (hay disponibles adaptadores reductores) antes de confirmar la compra.

Verifique botella de solución alcalina: botella de pp de 3 litros antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si flujo de extracción: 40 l/min y interfaz de extracción de aire: Ø8~10mm (hay disponibles adaptadores reductores) coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)