



Maquina CBR manual con display digital

Código: B-01-67-0165

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

- El bastidor de carga CBR-I ha sido diseñado como una solución económica para realizar ensayos CBR.
- Solución manual de carga, fácil de operar.

Modelo:

Capacidad de carga: 50 kN

Error de medición: $\pm 0,05\%$ (F.S.)

Velocidad de carga: Rápida 0,2 mm; lenta 0,06 mm

Plato con dos columnas: carrera de tornillo hacia arriba 310 mm, carrera de tornillo del plato 200 mm, plato de $\varnothing 159$ mm

Anillo dinamométrico (proving ring): 50 kN

Alimentación: 220 V, 50 Hz

Peso neto: 160 kg

Dimensiones: 480 × 400 × 1270 mm

Especificaciones técnicas

-

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)