



Analizador de plomo aerotransportado

Código: SCE-AIRBORNE-LEAD-ANALYZER

Marca: SCENTROID

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Cuantifique la concentración de plomo en el aire Ahora puede detectar rápidamente el plomo en el aire y medir la concentración total de plomo en muestras de aire, con resultados disponibles en solo diez minutos para un fácil cumplimiento con las normas ambientales

Especificaciones técnicas

Cuantifique la concentración de plomo en el aire Ahora puede detectar rápidamente el plomo en el aire y medir la concentración total de plomo en muestras de aire, con resultados disponibles en solo diez minutos para cumplir fácilmente con las regulaciones ambientales y de salud ocupacional. ¿Por qué elegir el Analizador de Plomo en el Aire? El Equipo de Monitoreo de Plomo en el Aire Más Inteligente del Mundo. Se toma una muestra de aire ambiente a través de un puerto en el Analizador de Plomo en el Aire. Luego, la muestra se filtra utilizando un papel de filtro de membrana especial. Nuestro sensor de Fluorescencia de Rayos X (XRF), que es un principio de medición probado y una técnica analítica no destructiva, escanea la muestra en el filtro y mide la concentración de plomo en el aire. Los usuarios pueden ver resultados instantáneos en nuestro Software SIMS3. Hay opciones de autocalibración disponibles y el dispositivo puede recolectar y analizar continuamente muestras de aire. El Analizador de Plomo en el Aire de Scentroid es una solución única y de vanguardia en el mercado actual. Titanio (Ti) Vanadio (V) Cromo (Cr) Manganeseo (Mn) Hierro (Fe) Cobalto (Co) Níquel (Ni) Cobre (Cu) Zinc (Zn) Estroncio (Sr) Zirconio (Zr) Niobio (Nb) Molibdeno (Mo) Paladio (Pd) Plata (Ag) Cadmio (Cd) Estaño (Sn) Antimonio (Sb) Hafnio (Hf) Tántalo (Ta) Tungsteno (W) Renio (Re) Oro (Au) Antimonio (Sb) Bismuto (Bi) Arsénico (As) También se pueden detectar otros metales ligeros a solicitud.

- Plomo
- da
- d Complia
- ce: Cumple con Ge
- e
- al l
- dust
- y Sta
- da
- d fo
- Lead (29CF1910.1025) Costos totales de Lowe
- s: Significativamente más bajos

Aplicaciones

Sensores del analizador de plomo en suspensión en el aire	Plomo (compuesto detectable), metales pesados (opcional) Número máximo de sensores
---	--

Plomo y hasta 40 métodos de detección de metales en suspensión en el aire opcionales	Métodos de muestreo por fluorescencia de rayos X (XRF)
Velocidad de muestreo de umbral en suspensión en el aire	Umbral mínimo de detección de la muestra de aire: cada 10 minutos/1 hora/8 horas/12 horas/24 horas
0,89 ug/m ³ (muestreo de 1 hora) Umbral mínimo de detección de la muestra física	2 ppm ---- SEPARADOR DE MESA ---- Dimensiones
Especificación Tipo de montaje	Montaje en pared, NEMA Gabinete 4X, hardware de montaje en pared incluido Peso
28 kg Tamaño	620 mm x 510 mm x 230 mm Requisitos de energía
110-220 V 7 A ---- SEPARADOR DE MESA ---- Comunicación	Especificación Comunicación
WiFi (predeterminado), servidor en la nube Ethernet opcional	SIMS3 Registro de datos, análisis, alarmas, administración remota Almacenamiento de datos integrado
Interfaz de usuario de tarjeta SD de 64 GB	Pantalla táctil en la puerta del panel y acceso remoto a SIMS3 Salidas opcionales
BACnet sobre IP (UDP), BAS de construcción - 4-20 mA, ModBus, salidas binarias personalizables ---- SEPARADOR DE MESA ---- Soporte, estado del dispositivo, Garantía	Especificación Estado del dispositivo
Revisión diaria del estado del sensor y reemplazo, y recordatorios Garantía	Garantía completa de 24 meses (piezas, incluidos los sensores)

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)