



Analizador de metales aerotransportado

Código: SCE-AIRBORNE-METAL-ANALYZER

Marca: SCENTROID

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Cuantifique la concentración de metales pesados en el aire. Ahora puede detectar rápidamente múltiples metales pesados en el aire y medir la concentración total de metales de varios elementos en muestras de aire, con resultados disponibles en **jus**

Especificaciones técnicas

Cuantifique la concentración de metales pesados en el aire. Ahora puede detectar rápidamente múltiples metales pesados en el aire y medir la concentración total de metales de varios elementos en muestras de aire, con resultados disponibles en solo diez minutos. Ideal para verificaciones de cumplimiento con las regulaciones ambientales y de salud ocupacional. ¿Por qué elegir el Analizador de Metales en el Aire? El Equipo de Monitoreo de Aire con Metales Pesados Más Inteligente del Mundo. Se toma una muestra de aire ambiente a través de un puerto en el Analizador de Metales Pesados en el Aire. Luego, la muestra se filtra utilizando un papel de filtro de membrana especial. Nuestro sensor de Fluorescencia de Rayos X (XRF), que es un principio de medición probado y una técnica analítica no destructiva, escanea la muestra en el filtro y mide la concentración de metales pesados en el aire. Nuestro Analizador de Metales Pesados puede medir hasta 40 variedades de metales en el aire según la opción de su sensor. Los usuarios pueden ver resultados instantáneos en nuestro Software SIMS3. Hay opciones de autocalibración disponibles y el dispositivo puede recolectar y analizar continuamente muestras de aire. El analizador aéreo de metales pesados de Scentroid es una solución única y de vanguardia en el mercado actual.

- Metal Sta
- da
- d Complia
- ce: Cumple con Ge
- e
- al l
- polvo
- y Esta
- da
- d para
- Metales (29CF1910.1025) Costos totales más bajos: Significativamente más bajos

Aplicaciones

Sensores analizadores de metales aerotransportados escentroides	Método de detección de hasta 30 metales teóricos
Métodos de muestreo por fluorescencia de rayos X (XRF)	Velocidad de muestreo de umbral aerotransportado
Detección mínima de muestra de aire cada 10 minutos/1 hora/8 horas/12 horas/24 horas	0,89 ug/m ³ (muestreo de 1 hora) Detección mínima de muestra de umbral

2 ppm de potencia de entrada	Alimentación de 110-220 V, 2,5 A
Montaje en pared ---- SEPARADOR DE MESA ---- Dimensiones	Especificaciones Peso
20 kg Tamaño	460 mm x 400 mm x 590 mm ---- SEPARADOR DE TABLA ---- Comunicación
Especificación Almacenamiento interno	64 GB Comunicación
WiFi, servidor en la nube MODBUS	SIMS3 Registro de datos, análisis, alarmas, administración remota ---- SEPARADOR DE TABLA ---- Soporte, estado del dispositivo, garantía
Especificación Estado del dispositivo	Control diario del estado del sensor y reemplazo y recordatorios Garantía

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)