



Compacto estacion meteorologica

Código: SCE-COMPACT-WEATHER-STATION

Marca: SCENTROID

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Información meteorológica precisa. Nuestro confiable módulo de estación meteorológica cuenta con una avanzada combinación de sensores que registran la temperatura, la humedad, la presión, el viento y las precipitaciones. ¿Por qué elegir Compact Weather Stati?

Especificaciones técnicas

Información meteorológica precisa. Nuestro confiable módulo de estación meteorológica cuenta con una avanzada combinación de sensores para registrar la temperatura, la humedad, la presión, el viento y la precipitación. ¿Por qué elegir la estación meteorológica compacta? Nuestro confiable módulo de estación meteorológica cuenta con una avanzada combinación de métodos de detección para registrar la temperatura, la humedad, la presión, el viento y la precipitación. Específicamente, mediante el uso de un instrumento especializado dentro de la red, junto con escudos de radiación aspirada, se pueden registrar mediciones de alto rendimiento durante un período prolongado. Por lo tanto, este diseño innovador garantiza precisión y coherencia en la recopilación de datos.

- Temp, Humedad, y
- d P
- essu
- e: Ca
- measu
- e ai
- p
- essu
- e,
- humedad relativa, tempe
- atu
- e, humedad absoluta, P
- ecipitatio
- Mo

Aplicaciones

Aspecto	Rango
Resolución	Precisión
Unidades	Frecuencia de muestreo Velocidad del viento
0,01 m/s a 60 m/s	0,01 m/s

3 % a 40 m/s	m/s, km/h, mph, kits, ft/min
Dirección del viento a 1 Hz	0-359°
1°	3 % a 40 m/s
Grados	1 Hz Temperatura
-40 °C a 70 °C	0,1
0,3 °C a 20 °C	C, °F, °K
1 Hz Humedad	0-100 %
1 %	2 % a 20 °C
% Humedad relativa, g/m3	1 Hz Punto de rocío
-40 °C a 70 °C	0,1
0,3 °C a 20 °C	C, °F, °K
Presión de 1 Hz	300 a 1100 hPa
0,1 hPa	0,5 hPa a 25 °C
hPa, mbar, mmHg, inHg	Precipitación de 1 Hz
0 a > 300 mm/h	0 a > 300 mm/h
0,5 hPa a 25 °C	mm/h, mm/total, pulg./h, pulg./total

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)