



Cápsula de flujo

Código: SCE-FLUX-CAPSULE

Marca: SCENTROID

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Cámara de generación de olores. Presentamos la cápsula de flujo, la cámara de generación de olores de Scentroid. Este instrumento se utiliza para capturar emisiones de superficies sólidas o líquidas. Está diseñado para garantizar cero contaminación cruzada.

Especificaciones técnicas

Cámara de generación de olores. Presentamos la cápsula de flujo, la cámara de generación de olores de Scentroid. Este instrumento se utiliza para capturar emisiones de superficies sólidas o líquidas. Ha sido diseñada para garantizar cero contaminación cruzada. ¿Por qué elegir la cámara de generación de olores con cápsula de flujo? La cápsula de flujo se puede integrar completamente en un sistema de olfatómetro dinámico como el SS600 o en un cilindro de gas con controlador de flujo, y se utiliza para capturar vapores de olor tanto de sólidos como de líquidos. Otras ventajas son su fácil limpieza y su alta tolerancia al calor. ¡Fácil de limpiar!: La cápsula de fundente está compuesta de vidrio, acero inoxidable y...

Aplicaciones

Módulo de energía solar Scentroid SR200, tipo de sensores	Clasificación de diseño del sensor de temperatura
Requisito de alimentación/voltaje IP43	Entrada de energía solar: 200 W máx. Potencia de salida: 16 V y 30 W máx. Comunicación
Bluetooth (BLE) Temperatura de funcionamiento	-20 °C a 50 °C Humedad relativa de funcionamiento
5 - 95 % Montaje	Montaje en poste o pared Altitud
< 4000 m (13 000 pies) Tipo de batería (no incluida)	LifePO4 recargable ---- SEPARADOR DE MESA ---- Dimensiones
Especificación Peso	12 kg (sin batería) 24 kg (con batería Relion de 100 Ah) Tamaño
20,9" x 17" x 9,1" (kit de montaje en poste incluido) ---- SEPARADOR DE MESA --- - Soporte, Estado del dispositivo, Garantía	Especificación Estado del dispositivo
Control diario del estado del sensor y su reemplazo, y recordatorios Garantía	Garantía completa de 24 meses

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)