



Sistema de dilución de gas Gd600.

Código: SCE-GAS-DILUTION-SYSTEM-GD600

Marca: SCENTROID

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Solución de calibración automatizada. El sistema de dilución de gases Scentroid GD600 simplifica la calibración de analizadores químicos. El GD600 genera su propio aire cero depurando el aire ambiente con su filtro de 3 etapas. ¿Por qué elegirlo?

Especificaciones técnicas

Solución de calibración automatizada: El sistema de dilución de gases Scentroid GD600 simplifica la calibración de analizadores químicos. El GD600 genera su propio aire cero depurando el aire ambiente con su filtro de tres etapas. ¿Por qué elegir el sistema de dilución de gases GD600? Solución de calibración automatizada: El sistema de dilución de gases Scentroid GD600 ofrece una solución sencilla para simplificar la calibración de analizadores químicos. El GD600 genera su propio aire cero depurando el aire ambiente con su filtro de tres etapas. Los gases de calibración se diluyen con aire cero u, opcionalmente, N₂ para proporcionar un gas de referencia de cualquier concentración. Esto permite al operador realizar fácilmente la calibración multipunto. Al controlar el flujo másico del gas de referencia, el GD600 no solo simplifica el proceso de calibración, sino que también reduce el consumo de gases de referencia. A través de la aplicación Android fácil de usar, el usuario puede controlar el GD600 para realizar calibraciones de uno o varios puntos, simplemente ingresando las concentraciones de gas deseadas y el tiempo entre muestreos para cada punto.

- Ahorro de gas: Reduce el consumo de gas de calibración fácilmente con el sistema de dilución del GD600. La botella de gas dura varias calibraciones. Alta precisión:

Aplicaciones

Durabilidad del sistema de dilución de gas Scentroid GD600	Incorporado en un estuche Pelican para facilitar su transporte y operación
Entrada diseñada para dilución de 0 a 10 000 ml/min Generador de aire cero	Entrada
40 a 400 (con suministro de aire integrado) Depuradores de filtros	Rango de dilución de 7000 ml/min
Batería integrada, cargador de 120 a 240 V ---- SEPARADOR DE MESA ---- Comunicaciones	Gránulos porosos patentados Alimentación
Conexión Bluetooth a cualquier dispositivo Android ---- SEPARADOR DE MESA ---- Soporte, Estado del dispositivo, Garantía	Sistema de especificaciones
Revisión diaria del estado del sensor y reemplazo, y recordatorios Garantía	Especificación Estado del dispositivo
	Garantía completa de 24 meses (piezas, incluidos los sensores)

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)