



Aqsafe

Código: SCE-INDOOR-AIR-QUALITY-MONITO

Marca: SCENTROID

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Monitor de Calidad del Aire Interior. El AQSafe presenta un diseño compacto y discreto. Es fácil de instalar y usar. No solo ha demostrado su estabilidad a largo plazo, sino que también monitorea la calidad del aire interior con hasta 1

Especificaciones técnicas

Monitor de Calidad del Aire Interior. El AQSafe presenta un diseño compacto y discreto. Es fácil de instalar y operar. No solo ha demostrado su estabilidad a largo plazo, sino que también monitorea la calidad del aire interior con hasta 12 tipos de sensores. ¿Por qué elegir el Monitor Continuo de Aire Ambiente Interior AQSafe? El AQSafe es su nuevo compañero para el monitoreo de la calidad del aire interior, diseñado pensando en la eficiencia, la rentabilidad y la salud y el confort. Nuestros sensores detectan desde temperatura, presión, ruido, radiación, GPS y muchos otros compuestos químicos que se encuentran en interiores: Partículas 1 Partículas 2.5 Partículas 10 Dióxido de carbono (CO2) Oxígeno (O2) Compuestos orgánicos volátiles (COV) Ozono (O3) Y más

- Características de un vistazo
- Inalámbrico
- Efectos de forma eficiente
- sin problemas con SIMS3 (nuestra
- selección personalizada
- de
- así
- i
- fo
- matio
- ma
- ageme

Aplicaciones

Monitor continuo de aire ambiente interior Scentroid AQSafe Número máximo de sensores	PM 1, 2.5, 4 y 10, Temperatura, Humedad relativa, CO2, Índice de COV, Índice de NOx y 2 sensores adicionales opcionales Sensores EC adicionales
Todos los gases/COV, BR2, CH4S, SO2, O3, O2, NO2, H2S, HF, HCN, HCl, HCHO, H2, F2, CO, ClO2, CL2, NH3 Frecuencia de muestreo	1 por segundo Requisito de energía
Tomacorriente de pared de 110 V - 240 V Rango de temperatura	Rango de temperatura de funcionamiento de 5 °C a 40 °C Humedad
10 - 90% Montaje	El respaldo empotrado permite que el dispositivo se monte fácilmente en una protuberancia ---- SEPARADOR DE MESA ---- Dimensiones

Especificación Peso	860 g Tamaño
220 mm x 200 mm x 50 mm ---- SEPARADOR DE MESA ---- Comunicaciones	Especificación Comunicación
Servidor en la nube Wi-Fi y Bluetooth	Incluido por defecto Pantalla
LCD integrado con LED codificados por colores para proporcionar información sobre el estado del sistema Alarma Equipada	Sí ---- SEPARADOR DE MESA ---- Soporte, Estado del dispositivo, Garantía
Especificación Dispositivo Salud	Control diario del estado y reemplazo del sensor y recordatorios de garantía

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)