



Unidad portátil de aire

Código: SCE-PORTABLE-AIR-SUPPLY-UNIT

Marca: SCENTROID

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Proporcionando aire limpio y sin olores para unidades de olfatómetro. Este compresor de aire ultra silencioso y sin aceite dentro de un gabinete insonorizado está diseñado para ser uno de los compresores de aire más silenciosos de la industria, con solo 58 a 65 de

Especificaciones técnicas

Aire limpio y sin olores para unidades de olfatómetro. Este compresor de aire ultrasilencioso y sin aceite, con gabinete insonorizado, está diseñado para ser uno de los compresores de aire más silenciosos de la industria, con un sonido de tan solo 58 a 65 decibeles, según el modelo. ¿Por qué elegir una unidad de suministro de aire portátil? Aire limpio y sin olores para unidades de olfatómetro. Este compresor de aire ultrasilencioso y sin aceite, con gabinete insonorizado, está diseñado para ser uno de los compresores de aire de 2.0 a 4.0 caballos de fuerza (la potencia varía según el modelo) más silenciosos de la industria, con un sonido de tan solo 58 a 65 decibeles. El motor de este compresor de aire ultrasilencioso funciona a tan solo 1680 RPM. Todos sus intercoolers, filtros y reguladores de presión asociados están integrados en estuches rígidos, herméticos y a prueba de golpes, fáciles de transportar.

- Potente y silencioso: Diseñado para ser uno de los motores de 4.0 Hp más silenciosos. Apto para el polvo a 65 decibeles. Acero inoxidable sólido. Capacidad: 20 galones. Acero con soya.

Aplicaciones

Modelos de unidad de suministro de aire portátil de Scentroid disponibles	Nivel de ruido de 2 caballos de fuerza o 4 caballos de fuerza
Unidad de 2 HP: Ultrasilenciosa a solo 58 decibeles Unidad de 4 HP: Ultrasilenciosa a solo 65 decibeles Bomba sin aceite	La bomba produce aire más limpio para un mejor funcionamiento Mantenimiento
Requisitos y costos de mantenimiento reducidos Control de presión	Fácilmente ajustable con dos manómetros Amperaje de arranque
Valor de arranque fácil para un menor amperaje de arranque Protecciones adicionales	Interruptor de presión Condor y protección contra sobrecarga térmica Presión máxima
Voltaje de 125 PSI	220 V / 50-60 Hz / Monofásico - (N.º 208 voltios) Consumo de amperios
Bajo consumo de amperios a 14 amperios Tiempo para llenar el tanque	150 segundos de vacío a lleno Tiempo de recuperación
40 segundos de 100 PSI a 130 PSI Ciclo de trabajo	70/30 Tiempo de funcionamiento

Importadora Gyb Limitada

Padre orellana 1476

Santiago CL13101 Chile

Máx. Tiempo de funcionamiento de 30 a 60 minutos. Temperatura. Menos calor, que se disipa de manera más eficiente. Tanque de aire. Acero de 20 galones con gabinete insonorizado y ruedas giratorias. Tamaño. Unidad de 2 HP: 26" x 30" x 39.5" Unidad de 4 HP: 19" x 38" x 33" Peso. Unidad de 2 HP: 221 lbs. Unidad de 4 HP: 230 lbs. Garantía. Limitada a 1 año. Ubicación del fabricante. Ensamblado en Norteamérica. Tipo de enchufe. NEMA 6-15p.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)