



Bolsas de muestreo de PTFE

Código: SCE-PTFE-BAGS

Marca: SCENTROID

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Soluciones fáciles de muestreo de aire: Scentroid es el único fabricante que ofrece bolsas de muestreo de PTFE, el único material aceptado por todas las normas del mercado de bolsas de muestreo de gases. El PTFE de Scentroid es mucho más resistente a la contaminación.

Especificaciones técnicas

Soluciones fáciles para el muestreo de aire: Scentroid es el único fabricante que ofrece bolsas de muestreo de PTFE, el único material aceptado por todas las normas del mercado de bolsas de muestreo de gases. Mucho más resistentes a la contaminación, las bolsas de muestreo de PTFE de Scentroid ofrecen un mayor tiempo de retención que las bolsas Tedlar. ¿Por qué elegir bolsas de muestreo de PTFE? Las mejores bolsas de muestreo del mercado: De eficacia comprobada. Las bolsas de muestreo de PTFE son extremadamente resistentes a la contaminación y, por lo tanto, se limpian y reutilizan fácilmente. Han sido aprobadas por el Ministerio de Medio Ambiente de Ontario y prácticamente todas las demás jurisdicciones del mundo. Un estudio independiente reciente del Journal of Environmental Quality concluyó que nuestra exclusiva bolsa de muestreo de PTFE es superior a cualquier otra bolsa de muestreo, incluidas las bolsas Tedlar. Las bolsas de PTFE de Scentroid resultaron ser superiores para almacenar los odorantes considerados de la producción porcina, especialmente el 4-metilfenol, que se perdió casi por completo al introducirlas en las bolsas de Nalophan y Tedlar.

- Completamente sin olores: Las bolsas de muestreo de PTFE de alta densidad tienen un respaldo liso que le proporciona mediciones mucho más precisas. Máxima retención de muestra
-

Aplicaciones

Construcción de la cámara de flujo escentroide	Diámetro de 450 mm con una superficie cerrada de 0,1555 m ² . Material:
Construcción totalmente de acero inoxidable, incluyendo flotadores para descontaminación opcional. Accesorios:	Accesorios estándar diseñados para tubos de PTFE de 1/4" o 12 mm de diámetro exterior para barrido y aire de muestreo (tamaños de accesorios personalizados disponibles). Accesorios adicionales:
Más accesorios disponibles para sensores de presión/temperatura (especificados al realizar el pedido). Puerto:	Puerto de alivio de presión dedicado.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)