



Bolsa de muestreo de respiracion de ptfe

Código: SCE-PTFE-BREATH-SAMPLING-BAG

Marca: SCENTROID

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Soluciones de muestreo fáciles. Presentamos la bolsa de muestreo de aliento de PTFE Scentroid: ¡la solución definitiva para una recolección de muestras de aliento cómoda y eficiente! ¿Por qué elegir la bolsa de muestreo de aliento de PTFE? Soluciones de muestreo fáciles. Nuestra empresa.

Especificaciones técnicas

Soluciones fáciles de muestreo. Presentamos la bolsa de muestreo de aliento de PTFE Scentroid: ¡la solución definitiva para una recolección de muestras de aliento conveniente y eficiente! ¿Por qué elegir la bolsa de muestreo de aliento de PTFE de Easy Sampling Solutions? Nuestra bolsa de muestreo de aliento de PTFE de última generación ha sido meticulosamente diseñada para cumplir con los más altos estándares en la recolección de muestras de aliento. Este producto de vanguardia es revolucionario para investigadores, profesionales de la salud y cualquier persona que necesite un método confiable para preservar muestras de aliento. Las bolsas de muestreo de PTFE son extremadamente resistentes a la contaminación y, por lo tanto, se pueden limpiar y reutilizar fácilmente. Han sido aprobadas por el Ministerio de Medio Ambiente de Ontario y casi todas las demás jurisdicciones del mundo. C

- Elaborado con p
- ecisio
- , este bolso e
- su
- es una portabilidad óptima sin comp
- omisi

Aplicaciones

Construcción de la cámara de flujo escentroide	Diámetro de 450 mm con una superficie cerrada de 0,1555 m ² . Material:
Construcción totalmente de acero inoxidable, incluyendo flotadores para descontaminación opcional. Accesorios:	Accesorios estándar diseñados para tubos de PTFE de 1/4" o 12 mm de diámetro exterior para barrido y aire de muestreo (tamaños de accesorios personalizados disponibles). Accesorios adicionales:
Más accesorios disponibles para sensores de presión/temperatura (especificados al realizar el pedido). Puerto:	Puerto de alivio de presión dedicado.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)