



SL50 scential

Código: SCE-SL50-SCENTINAL

Marca: SCENTROID

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Estación avanzada de monitoreo de olores y calidad del aire Perfecta para controlar lo que hay en el aire alrededor de su planta o localidad, la estación de monitoreo de olores y calidad del aire de Scentinal ha sido diseñada para recopilar datos de

Especificaciones técnicas

Estación avanzada de monitoreo de calidad del aire y olores. Perfecta para controlar la calidad del aire alrededor de su planta o localidad, la estación de monitoreo de calidad del aire y olores Scentinal ha sido diseñada para recopilar datos de diversos sensores y presentar las lecturas en una interfaz gráfica fácil de entender. ¿Por qué elegir SL50? 20 módulos de detección Scentinal para el monitoreo de calidad del aire y olores. Scentinal de Scentroid ofrece una solución completamente personalizable con numerosas características únicas, como autolimpieza, múltiples puertos de muestreo y capacidades de autoconfiguración para una instalación plug-and-play. Además, proporciona lecturas sincronizadas, notificaciones de alarma y potentes sistemas de aire acondicionado y calefacción. Además, Scentinal incluye módulos de energía solar y más, lo que garantiza un enfoque integral para el monitoreo de la calidad del aire. Además, Scentinal utiliza hasta 20 módulos de detección y proporciona una detección de alta precisión (nivel ppb) de gases olorosos e inodoros, tales como: Contaminantes del aire Amoníaco Benceno, etilbenceno Dióxido de carbono Disulfuro de carbono Monóxido de carbono Cloro Dióxido de cloro Etileno Campo electromagnético Formaldehído Hidrocarburo Hidrógeno Cloruro de hidrógeno Cianuro de hidrógeno Sulfuro de hidrógeno Metano Metano (LEL) Metanol y etanol Metilmercaptano Óxido nítrico Dióxido de nitrógeno Óxido nitroso Disolventes orgánicos Oxydren Ozono Materia particulada 2.5 Materia particulada 10 Radiación de fosfina Gas radón Dióxido de azufre Tert-butiltiol Tetrahidrotiopeno Tolueno TRS y aminas TSP (PM requerido) COV Xileno ... Más

- Flexible Módulo
- Se
- si
- g: Hasta 20 se
- so
- s de 5 categorías diferentes
- e
- s para
- medir
- i
- g diferentes
- e

Aplicaciones

Estación de monitoreo de calidad del aire y olores Scentroid SL50 Scentinal Número máximo de sensores	20 Tipo de sensores
PID, NDIR, EC, contador de partículas láser y MOS Frecuencia de muestreo	1 por minuto Puertos de muestreo
1 a 2 adicionales	Generador de zona de O que descontamina todas las líneas automáticamente una vez al día Condiciones de muestreo
-50 a 50 °C y 10 a 90% HR (sin sistema de predilución) -50 a 120 °C y 0 a 100% HR (con sistema de predilución) Rango de temperatura	0 a 35 °C (sin aire acondicionado) -50 a 50° (con calefacción y aire acondicionado) Requisitos de energía
100-240v 50/60 Hz 2A Consumo de energía	30w sin unidad de aire acondicionado / 150w con unidad de aire acondicionado Calibración
Manual: usando gas de calibración y pantalla incorporada Automático: Opcional, usando gas de calibración incorporado Montaje	Herrajes de montaje en pared incluidos Gabinete
NEMA 4X ---- SEPARADOR DE MESA ---- Dimensiones	Especificación Peso
36.7kg Tamaño	610mm x 508mm x 200mm ---- SEPARADOR DE MESA ---- Comunicaciones
Especificación Comunicación	3G / 4G (predeterminado), LAN (predeterminado), WiFi Nube Servidor
SIMS3 Registro de datos, análisis, alarmas, administración remota Servidor local	Almacenamiento de datos integrado opcional
Interfaz de usuario con tarjeta SD de 64 GB	Pantalla táctil de 7" en la puerta del panel y acceso remoto a SIMS3 ---- SEPARADOR DE TABLA ---- Soporte, estado del dispositivo, garantía
Especificación Estado del dispositivo	Control diario del estado del sensor y reemplazo, y recordatorios Garantía

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)