

Sm100

Código: SCE-SM100-INFIELD-OLFACTOMETE

Marca: SCENTROID

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)



[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Olfatómetro portátil SM100 El olfatómetro portátil es el dispositivo de medición de olores en campo más preciso del mundo, que permite a los usuarios cuantificar la intensidad del olor ambiental en OU/m³. ¿Por qué elegir el medidor de olores portátil en campo SM100?

Especificaciones técnicas

Olfatómetro portátil SM100: el olfatómetro portátil más preciso del mundo para la medición de olores en campo, permitiendo a los usuarios cuantificar la intensidad del olor ambiental en OU/m³. ¿Por qué elegir el SM100? ¿Cómo medimos el olor cuando el olor es una preferencia personal? El olfatómetro portátil SM100 de Scentroid es el olfatómetro portátil más preciso del mundo para la medición de olores en campo, permitiendo a los usuarios cuantificar con precisión la intensidad del olor ambiental en OU/m³. Este revolucionario dispositivo ofrece una alternativa fácil de usar y económica a la estimación de la intensidad del olor o al uso de costosos laboratorios de medición de olores.

¡Medir el olor nunca antes había sido tan conveniente!

- Ai
- Capacidad de suministro: 20 mi
- utes pe
- ta
- k de ai
- , lo que permite
- g fo
- 15-20 muestras pe
- ta
- k Dilución
- Rango
- : 2 - 30.000, utilizando
- g 15 diluciones
- pasos (utilisi

Aplicaciones

Rango de dilución del olfatómetro portátil Scentroid (Ou/m ³)	Número de pasos de dilución: 2-30 000 (2 ¹⁵)
Capacidad de suministro de aire: 15 (rango ajustable)	20 minutos de presentación Velocidad facial
Presión del tanque: 0,3	Máscara facial de 4500 PSI
Puerto de PTFE para media cara	Puerto de inhalación de PTFE Material húmedo

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Acero inoxidable y PTFE Requisitos de alimentación	Ninguno ---- SEPARADOR DE MESA ---- Dimensiones
Peso de la especificación	8 lbs Tamaño
16" x 6" x 6" ---- SEPARADOR DE MESA ---- Garantía	Especificación Garantía

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)