


## Sm100i

**Código:** SCE-SM100I-INTELLIGENT-OLFACT

**Marca:** SCENTROID

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)



[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

## Detalle

Olfatómetro inteligente. El olfatómetro inteligente SM100i elimina las dudas sobre la olfatometría personal al seleccionar automáticamente los pasos de dilución y evaluar la precisión de los panelistas. ¿Por qué elegir el SM100i Hand-h?

## Especificaciones técnicas

Olfatómetro Inteligente. El Olfatómetro Inteligente SM100i elimina las conjeturas de la olfatometría personal al seleccionar automáticamente los pasos de dilución y evaluar la precisión de los panelistas. ¿Por qué elegir el SM100i? Medición de Olores Portátil en Campo. ¿Cómo medimos el olor cuando el olor es una preferencia personal? El Olfatómetro Inteligente SM100i es un sistema de medición del Nivel de Olor fácil de usar, controlado por computadora, que funciona en conjunto con un panelista certificado, según la norma EN13275, para proporcionar un Valor Unitario de Olor imparcial. ¡Medir el olor nunca antes había sido tan conveniente!

- Ai
- Capacidad de suministro: 20 mi
- utes pe
- ta
- k de ai
- , lo que permite
- g fo
- 15-20 muestras pe
- ta
- k Dilución
- Rango
- : 2 - 10,000, usando
- g 15 diluciones
- pasos (utilizando

## Aplicaciones

|                                                                 |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Rango de dilución del olfatómetro inteligente Scentroid (Ou/m³) | Número de pasos de dilución: 2-10 000 (2 <sup>15</sup> ) |
| Capacidad de suministro de aire: 15 (rango ajustable)           | Presentación: 20 minutos. Velocidad facial               |
| Presión del tanque: 0,3                                         | Máscara facial: 4500 PSI                                 |
| Puerto de PTFE para media cara                                  | Puerto de inhalación de PTFE. Material húmedo            |

|                                                    |                                                                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batería de acero inoxidable y PTFE                 | Batería recargable de iones de litio con 36 h de capacidad por carga. Requisitos de energía |
| Ninguno. Comunicación                              | Bluetooth ---- TABLA SEPARADOR ---- Dimensiones                                             |
| Especificación Peso                                | 8 lbs Tamaño                                                                                |
| 16" x 6" x 6" ---- SEPARADOR DE MESA ---- Garantía | Especificación Garantía                                                                     |

## Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)