



Sr200

Código: SCE-SR200-SOLAR-POWER-MODULE

Marca: SCENTROID

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Módulo de energía solar. El módulo de energía solar SR200 cuenta con una entrada para conectar paneles solares y una salida para alimentar las unidades conectadas. Esto permite una implementación flexible en ubicaciones remotas y garantiza un funcionamiento continuo incluso en áreas remotas.

Especificaciones técnicas

Módulo de energía solar. El módulo de energía solar SR200 cuenta con una entrada para conectar paneles solares y una salida para alimentar unidades conectadas. Esto permite una implementación flexible en ubicaciones remotas, garantizando un funcionamiento continuo incluso en zonas sin fuentes de energía tradicionales. ¿Por qué elegir el módulo de energía solar SR200? Monitores de aire flexibles. Implementación en ubicaciones remotas. El módulo de energía solar SR200 cuenta con un cargador de batería solar interno tipo MPPT con Bluetooth que permite monitorizar el uso y la carga durante un largo periodo. También incluye un sistema de ventilación activa inteligente de ahorro de energía que, si la temperatura supera un umbral determinado, activa el ventilador para enfriar el interior. La batería del sistema se suministra por separado y se instala en campo. La batería cuenta con autocalentamiento en climas fríos y mecanismos de seguridad.

- Despliegue flexible
- t: Co
- ti
- atio op
- uo
- eve
- i
- a
- eas falta
- g t
- aditio
- al potencia
- fuentes
- potencias

Aplicaciones

Módulo de energía solar Scentroid SR200, tipo de sensores

Clasificación de diseño del sensor de temperatura

Importadora Gyb Limitada
 Padre orellana 1476
 Santiago CL13101 Chile

Requisito de alimentación/voltaje IP43	Entrada de energía solar: 200 W máx. Potencia de salida: 16 V y 30 W máx. Comunicación
Temperatura de funcionamiento con Bluetooth (BLE)	-40 °C a 50 °C. Humedad relativa de funcionamiento
5 - 95 %. Montaje	Montaje en poste o pared. Altitud
< 4000 m (13 000 pies). Tipo de batería (no incluida).	LifePO4 recargable. ---- SEPARADOR DE MESA ---- Dimensiones
Especificación Peso	12 kg (sin batería) 24 kg (con batería Relion de 100 Ah) Tamaño
20,9" x 17" x 9,1" (kit de montaje en poste incluido) ---- SEPARADOR DE MESA --- - Soporte, Estado del dispositivo, Garantía	Especificación Estado del dispositivo
Control diario del estado del sensor y su reemplazo, y recordatorios Garantía	Garantía completa de 24 meses

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)