



Ds5 chimenea diluyente muestreador

Código: SCE-STACK-DILUTING-SAMPLER

Marca: SCENTROID

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Muestreador perfecto para lugares de difícil acceso. El muestreador de dilución de pila DS5 es un dispositivo fácil de usar que proporciona una dilución precisa de emisiones de gases de alta temperatura con nitrógeno o aire cero para minimizar la condensación en el interior.

Especificaciones técnicas

Muestreador perfecto para lugares difíciles de alcanzar El muestreador de dilución de pila DS5 es un dispositivo fácil de usar que proporciona una dilución precisa de emisiones de gases de alta temperatura con nitrógeno o aire cero para minimizar la condensación dentro de la bolsa de muestra. ¿Por qué elegir el muestreador de dilución de pila DS5? Muestreador perfecto para lugares difíciles de alcanzar El muestreador de dilución de pila DS5 es un dispositivo fácil de usar que proporciona una dilución previa precisa de emisiones de gases de alta temperatura con nitrógeno o aire cero para minimizar la condensación dentro de la bolsa de muestra. La dilución se logra dentro de la sonda calentada y se puede controlar de 1:3 a 1:305 en 14 pasos.

- Rápido y
- Fiable: Con mochila co
- tai
- i
- g a micro
- o-
- it
- oge
- ta
- k una
- d simple o
- e operación de empuje
- atio
- , el DS5 es el más

Aplicaciones

Sonda muestreadora para túnel de viento escentroide	Sonda calentada por gases de combustión. Superficies
Superficies húmedas de acero inoxidable puro. Hardware	Incluye muestreador, microtanque de nitrógeno con llenador y regulador. Operación
Operación de muestreo con un solo toque. Tiempo de muestreo	Muestreo instantáneo y cronometrado de 1 a 17 litros por minuto. Portabilidad

Ligero y fácil de transportar. Durabilidad	Compatibilidad con altas temperaturas para permitir el muestreo directo de la chimenea
--	--

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)