



Bolsas de muestreo de acero inoxidable.

Código: SCE-STAINLESS-STEEL-BAGS

Marca: SCENTROID

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Soluciones de Muestreo de Aire Fáciles Scentroid es el único fabricante a nivel mundial que ofrece bolsas de muestreo de acero inoxidable. Fabricadas con película de acero inoxidable de grado marino electropulido (serie 316L), nuestras bolsas son ideales para el muestreo.

Especificaciones técnicas

Easy Air Sampling Solutions Scentroid es el único fabricante a nivel mundial que ofrece bolsas de muestreo de acero inoxidable. Fabricadas con película de acero inoxidable electropulido de grado marino (serie 316L), nuestras bolsas son ideales para muestrear materiales corrosivos como H_2S o benceno. ¿Por qué elegir bolsas de muestreo de acero inoxidable? Las bolsas de muestreo de acero inoxidable Easy Air Sampling Solutions Scentroid están fabricadas con película de acero inoxidable puro. El acero inoxidable se lamina finamente, lo que proporciona flexibilidad y mantiene la conservación total de la muestra. Las costuras están soldadas y la bolsa se ha calentado y purgado para una pureza óptima. Las bolsas de muestreo de acero inoxidable muestran una verdadera dedicación a la preservación de muestras y la precisión de la medición de olores.

- Completamente impermeables: Estas bolsas de muestras están hechas de acero inoxidable 316L electropulido y son completamente impermeables a a
- y compuesto
- d Lo
- gest Holdi
- g Time: Sce
- t
- oid stai

Aplicaciones

Construcción de la cámara de flujo escentroide	Diámetro de 450 mm con una superficie cerrada de 0,1555 m ² . Material:
Construcción totalmente de acero inoxidable, incluyendo flotadores para descontaminación opcional. Accesorios:	Accesorios estándar diseñados para tubos de PTFE de 1/4" o 12 mm de diámetro exterior para barrido y aire de muestreo (tamaños de accesorios personalizados disponibles). Accesorios adicionales:
Más accesorios disponibles para sensores de presión/temperatura (especificados al realizar el pedido). Puerto:	Puerto de alivio de presión dedicado.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)